

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schutzkappen passend für die FieldPower- und WIPL-Familie mit Rundsteckverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2820090000
Typ	PC RC M
GTIN (EAN)	4064675591405

PC RC M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	3 g
--------------	-----

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...85 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Technische Daten

Gehäusebasismaterial	PA 66	Schutzart	IP67
----------------------	-------	-----------	------

Stecker rechts

Gehäusebasismaterial	PA 66
----------------------	-------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0, V-2	Schutzart	IP67
--------------------------------	----------	-----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

DC-Steckverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Typ	RC F P2 SP
Best.-Nr.	2903200000
GTIN (EAN)	4099986122376
VPE	