

IE-USB-A-C-2.0M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	USB-Kabel, USB A, USB C, PVC, 2 m
Best.-Nr.	2838380020
Typ	IE-USB-A-C-2.0M
GTIN (EAN)	4064675444329
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 21. Mai 2024 23:14:59 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-USB-A-C-2.0M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	2 m	Länge (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	57 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-15 °C...80 °C
--------------------	----------------

Technische Daten Kabel

Mantelfarbe	schwarz
-------------	---------

Stecker

Stecker links	USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt	Stecker rechts	IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
---------------	---	----------------	---

Kabelaufbau

Manteldurchmesser, max.	3,9 mm	Manteldurchmesser, min.	3,5 mm
Mantelfarbe	schwarz	Werkstoff Mantel	PVC

Stecker links

Stecker links	USB A, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
---------------	---

Stecker rechts

Stecker rechts	IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
----------------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--