

SD ELEC PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Beim Errichten, Warten und Reparieren von elektrischen Anlagen und Geräten sind Prüfgeräte unerlässlich. Weidmüller bietet im Bereich Prüfgeräte ein vollständiges Sortiment:

Das reicht von Spannungsprüfern über Strommesszangen bis zum Steckdosen- und FI Tester. Bei der Entwicklung und Gestaltung bezieht Weidmüller stets die Wünsche und Erfahrungen seiner Anwender mit ein, daher besitzen die Geräte ein auf die Praxis hin optimiertes Design sowie ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kontaktloser Spannungsprüfer, Nein
Best.-Nr.	2855000000
Typ	SD ELEC PRO
GTIN (EAN)	4064675530343
VPE	1 Stück

SD ELEC PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22,2 mm	Tiefe (inch)	0,874 inch
Breite	154,1 mm	Breite (inch)	6,067 inch
Durchmesser	22,2 mm	Nettogewicht	42,5 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schraubendreher Spannungsprüfer
---------------------	---------------------------------

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige	optisch	Arbeitstemperatur, max.	50 °C
Arbeitstemperatur, min.	-10 °C	Durchgangsprüfung	Nein
Frequenzbereich, max.	500 Hz	Frequenzbereich, min.	50 Hz
Klingenbreite (B)	3 mm	Klingenlänge	63 mm
Spannungsmessbereich/AC	100-250 V	Spannungsmessbereich/DC	230 V

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--