

IE-TO-RJ12-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Tragschienen-Outlet, RJ12, IP20
Best.-Nr.	2861240000
Typ	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
VPE	10 Stück

IE-TO-RJ12-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	15 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ12	Anschluss 2	RJ12
Beschaltung	Kupplung	Farbe	beige, schwarz
Gehäusebasismaterial	Kunststoff	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Montageart	TS 35	Schirmung	ungeschirmt
Schutzart	IP20	Steckzyklen	≥ 200

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	TIA-1096-A
---------------------	------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

