

**CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	MetalliCard, Gerätemarkierer, 15 x 45 mm, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">2863800000</a>
Typ	CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW
GTIN (EAN)	4064675597360
VPE	500 Stück

Erstellungs-Datum 13. Mai 2024 00:21:28 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,5 mm	Tiefe (inch)	0,02 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Breite	45 mm	Breite (inch)	1,772 inch
Nettogewicht	0,853 g		

## Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-55...130 °C
--------------------------	--------------

## Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MetalliCard
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MetalliCard = Gerätemarkierer	
Aufgedruckte Zeichen	neutral	
Breite	45 mm	
Einsatztemperaturbereich	-55...130 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	130 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-55 °C	
Farbe	schwarz	
Schriftfeldgröße	15.2 x 42.2 mm	
Werkstoff	Eloxiertes Aluminium	

## Gerätemarkierer

Bohrlochdurchmesser	3,3 mm
---------------------	--------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

