

**FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1500 V, 22x58, gPV, 30 A
Best.-Nr.	<a href="#">2873880000</a>
Typ	FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675647645
VPE	10 Stück

**FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	58 mm	Höhe (inch)	2,283 inch
Breite	22 mm	Breite (inch)	0,866 inch
Nettogewicht	50 g		

**Temperaturen**

Einsatztemperaturbereich	-40°C ... 90°C
--------------------------	----------------

**Sicherungspatrone**

Sicherungseinsatz Standard	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Strom	30 A
Bemessungsspannung DC	1.500 V	Bemessungsausschaltvermögen	10 kA
Material Kontakte	versilbert	Max. Verlustleistung	9,8 W

**Klassifikationen**

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ECLASS 11.0	27-14-20-02
ECLASS 12.0	27-14-20-02	ECLASS 13.0	27-14-20-02

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## FUSE WSFL 22X58 30A 1K5V GPV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

