

US67-USB-STICK-BLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wissen ist Macht – mit unseren Industrial-IoT-Sensoren können Sie wichtige Gerätedaten wie mechanische und elektrische Größen ihrer vorhandenen und neuen Ausrüstung erfassen. Dadurch gewinnen Sie wertvolle Informationen für wichtige Entscheidungen bezüglich des Betriebs und der Wartung Ihrer Anlagen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kommunikationsmodul
Best.-Nr.	2874720000
Typ	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
VPE	1 Stück

US67-USB-STICK-BLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	43 mm	Tiefe (inch)	1,693 inch
Höhe	16 mm	Höhe (inch)	0,63 inch
Breite	11 mm	Breite (inch)	0,433 inch
Nettogewicht	7 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur	5...95 % rel. Luftfeuchtigkeit, keine Betauung
-----------------	----------------	-------------------------------------	--

Kommunikation

Antennencharakteristik	integriert	Kommunikationsreichweite, max., Sichtlinie	90 m
Kommunikationsreichweite, max. (Verkaufsfläche)	30 m	Bluetooth-Modul	Bluetooth Low Energy

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Downloads

Anwenderdokumentation	Quick start guide – IS US67-USB-STICK-BLE
Kataloge	Catalogues in PDF-format