

SMARKLASER CENTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Markierungssysteme, Laserbeschriftung, Metall-Card auf Rolle
Best.-Nr.	2885190000
Typ	SMARKLASER CENTER
GTIN (EAN)	4064675852834
VPE	1 Stück

SMARKLASER CENTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	625 mm	Tiefe (inch)	24,606 inch
Höhe	1.800 mm	Höhe (inch)	70,866 inch
Breite	1.425 mm	Breite (inch)	56,102 inch
Flächenbedarf	2225 x 1825 mm	Nettogewicht	116.000 g

Temperaturen

Feuchtigkeit	10...85% (keine Betauung)
--------------	---------------------------

Beschriftungssysteme

Aufdruckverfahren		Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Lieferumfang	Laserbeschriftung Laserrauch-Absaugung, DVD mit M-Print® PRO, Handbuch, SmarkLaser CENTER, fahrbares Unter- gestell, externer Aufwick- ler, Touchscreen 15 Zoll, Rollenkern	Markierertyp	
Schnittstelle	Ethernet	Software	MetalliCard auf Rolle M-Print® PRO
Versorgungsspannung	230 V AC / 16 A		

SmarkLaser CENTER

Geräuschpegel	unter 67 dB (A) bei einem Abstand von einem Meter		
Laserklasse entsprechend EN 60825-1	Klasse 1		
Wellenlänge	Wellenlänge	Laser	
	typ.	1.064	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--