


ESG-LP 10/20 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	ESG, Gerätemarkierer, 10 x 20 mm, gelb
Best.-Nr.	2885880000
Typ	ESG-LP 10/20 MM GE
GTIN (EAN)	4064675854487
VPE	15.000 Stück

ESG-LP 10/20 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	0,05 mm	Tiefe (inch)	0,002 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0,394 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0,787 inch
Nettogewicht	0,014 g		

Allgemeine Angaben

Aufgedruckte Zeichen	ohne	Ausführung	selbstklebend, halogenfrei
Breite	20 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	gelb	Kleber	Acrylatkleber
Werkstoff	Polyamid	Zulassung nach UL 969	Ja

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

ESG-LP 10/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

