

SDQ T HANDLE T20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vercrimpte Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
Best.-Nr.	2888330000
Typ	SDQ T HANDLE T20
GTIN (EAN)	4064675875376
VPE	1 Stück

SDQ T HANDLE T20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	150 mm	Höhe (inch)	5,905 inch
Durchmesser	20 mm	Nettogewicht	49,3 g

Schraubwerkzeuge

Klingenlänge	150 mm
--------------	--------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ECLASS 9.0	21-04-02-27	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-02-27	ECLASS 11.0	21-04-02-27
ECLASS 12.0	21-04-02-27	ECLASS 13.0	21-04-02-27