

PZ 2.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	0.14mm ² , 2.5mm ² , Trapezcrimp
Best.-Nr.	2903690000
Typ	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
VPE	1 Stück

PZ 2.5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	31 mm	Tiefe (inch)	1,22 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2,756 inch
Breite	160 mm	Breite (inch)	6,299 inch
Länge	160 mm	Länge (inch)	6,299 inch
Nettogewicht	290,6 g		

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	2,5 mm ²	Crimpbereich, min.	0,14 mm ²
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 14
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,14 mm ²
Crimpart/-profil	Trapezcrimp		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Downloads

Anwenderdokumentation	BDAL PZ 2.5
Kataloge	Catalogues in PDF-format