

V-ZPA TERMINAL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	
Best.-Nr.	2904470000
Typ	V-ZPA TERMINAL
GTIN (EAN)	4099986010352
VPE	1 Stück

V-ZPA TERMINAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	54,3 mm	Tiefe (inch)	2,138 inch
Höhe	220,4 mm	Höhe (inch)	8,677 inch
Breite	12,5 mm	Breite (inch)	0,492 inch
Nettogewicht	160 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Farbe	grau	Tragschiene	Sammelschiene
-------	------	-------------	---------------

Bemessungsdaten IEC / EN

Nennspannung (AC)	240 V	Spannungsart	AC
-------------------	-------	--------------	----

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Zugfederanschluss	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.	25 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Beipackzettel / Instruction sheet
Kataloge	Catalogues in PDF-format