

**V-ZPA FUSE HOLDER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">2904480000</a>
Typ	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
VPE	1 Stück

## V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	65,5 mm	Tiefe (inch)	2,579 inch
Höhe	95,2 mm	Höhe (inch)	3,748 inch
Breite	18,5 mm	Breite (inch)	0,728 inch
Nettogewicht	144 g		

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...55 °C	Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte
--------------------	----------------	--------------	-----------------------

## Allgemeine Daten

Einsatzhöhe	≤ 4000 m	Farbe	grau
Schutzart	IP00	Tragschiene	Sammelschiene

## Bemessungsdaten IEC / EN

Absicherung	6,3 A	Kurzschlussfestigkeit I <sub>SCCR</sub>	25 kA
Nennspannung (AC)	240 V	Spannungsart	AC

## Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

## Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	PUSH IN	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
------------------------	---------	---	---------------------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Beipackzettel / Instruction sheet</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## V-ZPA FUSE HOLDER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

