

CA 100 DUO S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Automaten, Abisolier- und Crimpautomat
Best.-Nr.	2912430000
Typ	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
VPE	1 Stück

CA 100 DUO S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	550 mm	Tiefe (inch)	21,653 inch
Höhe	440 mm	Höhe (inch)	17,323 inch
Breite	415 mm	Breite (inch)	16,339 inch
Nettogewicht	42.000 g		

Abisolier/Crimpautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	4 - 6 mm ² (10 mm ² opt.)/ AWG 12-10 (AWG 8 opt.)	Aderendhülsenquerschnitt, max.	10 mm ²
Aderendhülsenquerschnitt, min.	4 mm ²	Antrieb	elektropneumatisch
Crimpbereich, max.	10 mm ²	Crimpbereich, min.	4 mm ²
Crimplänge	6 - 18 mm	Druckluftanschluss	5 - 5,5 bar
Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Taktzeit	ca. 3 s
Verbrauchsmaterial	mit Kunststoffkragen	Vercrimpung	Trapezform

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--