

TC INL THIRD 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Inspiziert durch 5S und Lean-Management Methoden bilden die Weidmüller Schaumstoffeinsätze den Kern eines effizienten und aufgeräumten Arbeitsplatzes. Als Baukastenprinzip konzipiert sie eine Vielzahl von Vorzügen und lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen auswählen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2929300000
Typ	TC INL THIRD 10
GTIN (EAN)	4099986664081
VPE	1 Stück
Ersatzteile	2888320000 2888330000 2888340000 2888350000 2888360000 2749480000 2749490000 2749500000

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1,772 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0,787 inch
Nettogewicht	532,07 g		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 9.1	21-07-92-03	ECLASS 10.0	21-07-92-03
ECLASS 11.0	21-07-04-12	ECLASS 12.0	21-07-04-12
ECLASS 13.0	21-07-04-12		

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Innensechsrund-Schraubendreher TR



Innensechsrund-Schraubendreher TR mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TR zum Verschrauben von Innensechsrund TX und Innensechsrund TR Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SD T9 TR X 60	Ausführung
Best.-Nr.	2749490000	Schraubendreher, Klingenlänge: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
VPE	1 Stück	
Typ	SD T8 TR X 60	Ausführung
Best.-Nr.	2749480000	Schraubendreher, Klingenlänge: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
VPE	1 Stück	
Typ	SD T10 TR X 80	Ausführung
Best.-Nr.	2749500000	Schraubendreher, Klingenlänge: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
VPE	1 Stück	

Innensechsrund TX



Vercrimpte Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SDQ T HANDLE T20	Ausführung
Best.-Nr.	2888330000	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
VPE	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T15	Ausführung
Best.-Nr.	2888320000	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
VPE	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T27	Ausführung
Best.-Nr.	2888350000	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 15:45:55 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	SDQ T HANDLE T25	Ausführung
Best.-Nr.	2888340000	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
VPE	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T30	Ausführung
Best.-Nr.	2888360000	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
VPE	1 Stück	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile

Innensechsrund-Schraubendreher TR



Innensechsrund-Schraubendreher TR mit Bohrung in der Klingenspitze (Tamper Resistant), SD TR zum Verschrauben von Innensechsrund TX und Innensechsrund TR Sicherheitsschrauben (Mittelstift im Profil), Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SD T9 TR X 60	Ausführung
Best.-Nr.	2749490000	Schraubendreher, Klingenlänge: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
VPE	1 Stück	
Typ	SD T8 TR X 60	Ausführung
Best.-Nr.	2749480000	Schraubendreher, Klingenlänge: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
VPE	1 Stück	
Typ	SD T10 TR X 80	Ausführung
Best.-Nr.	2749500000	Schraubendreher, Klingenlänge: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
VPE	1 Stück	

Innensechsrund TX



Vercrimpte Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SDQ T HANDLE T20	Ausführung
Best.-Nr.	2888330000	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
VPE	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T15	Ausführung
Best.-Nr.	2888320000	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
VPE	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T27	Ausführung
Best.-Nr.	2888350000	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 15:45:55 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile

Typ	SDQ T HANDLE T25	Ausführung
Best.-Nr.	2888340000	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
VPE	1 Stück	
Typ	SDQ T HANDLE T30	Ausführung
Best.-Nr.	2888360000	Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
VPE	1 Stück	