

WBC-CH-6OR-BK-25-0023**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Batteriespeichersysteme spielen im Bereich der erneuerbaren Energien eine zunehmend wichtige Rolle. Sie bestehen meist aus mehreren Einzel-Akkus, die schnell und einfach austauschbar sein müssen. Der Weidmüller Batteriestecker (WBC) ermöglicht es, mehrere Einzelbatterien mit wenigen Handgriffen zu einem ESS zu verbinden – und die Verbindungen bei Bedarf genauso schnell wieder zu lösen. Für mehr Sicherheit und einfaches Handling sind die Pole eindeutig gekennzeichnet: der Pluspol in Orange und der Minuspol in Schwarz.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2938270000
Typ	WBC-CH-6OR-BK-25-0023
GTIN (EAN)	4099986699120
VPE	1 Stück

WBC-CH-6OR-BK-25-0023**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	324 mm	Länge (inch)	12,756 inch
Nettogewicht	120 g		

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-40 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	125 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Allgemeine Daten

Anschlussart	Crimpanschluss	Farbe	schwarz, orange
Kabeldurchmesser außen, max.	6 mm	Kontaktdurchmesser Stift Ø	6 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	25 mm ²	Oberfläche	Silber
Typ	Buchse	Werkstoff	PA 66
Zulassungen	UL 4128		

Technische Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Länge	324 mm
Nennspannung	1.500 V	Nennstrom	120 A
Schutzart	IP67 gesteckt	Steckzyklen	≥ 100

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12
ECLASS 13.0	27-44-03-12		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

WBC-CH-6OR-BK-25-0023

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

