

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	2979350000
Typ	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
VPE	1 Stück

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	135 mm	Tiefe (inch)	5,315 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1,496 inch
Breite	816 mm	Breite (inch)	32,126 inch
Nettogewicht	300 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 - 45°C
--------------------	------------

Allgemeine Technische Daten

Lichtfarbe (CCT)	5700K, White	Lichtstrom	5.825 lm
Strahlungswinkel	100 °	Lebensdauer	60.000 h
Montageart	Schraubmontage	Schutzart	IP40

Anschlussdaten

Polzahl	3
---------	---

Elektrische Daten

Leistung	32.5 W	Dimmbar	Ja, stufenlos dimmbar
----------	--------	---------	-----------------------

Werkstoffdaten

Gehäusebasismaterial	Alu hart eloxiert
----------------------	-------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ECLASS 9.1	27-11-06-35	ECLASS 10.0	27-11-06-35
ECLASS 11.0	27-11-06-35	ECLASS 12.0	27-11-06-35
ECLASS 13.0	27-11-06-35		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--