

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exzenterantrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge
Best.-Nr.	2993490000
Typ	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
VPE	1 Stück

KT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	37 mm	Tiefe (inch)	1,457 inch
Höhe	85 mm	Höhe (inch)	3,346 inch
Breite	305 mm	Breite (inch)	12,008 inch
Nettogewicht	950 g		

Schneidwerkzeuge

Aluminium Sektorleitung	4 x 50 SE	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil)	500 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm ²)	300 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø	40 mm
Kupfer Sektorleitung	3 x 50 SM	Kupferkabel - feindrähtig, max.	300 mm ²
Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil)	500 kcmil	Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	300 mm ²
Kupferkabel, max. Ø	40 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--