

**CMA-A20-40-1A-3-1VA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vorläufige Produktdaten!,  
Produkt zur Zeit noch nicht  
verfügbar

**Aufsteck-Stromwandler**

Aufsteck-Stromwandler sind speziell für Montage auf der Stromschiene geeignet.

Die Vorteile dieses Typs sind: schraubenlose Anschluss-technik mit Federzugklemme, zeitsparende Anschluss-möglichkeit für massive und flexible Leiter, schockfest und rüttelsicher, hohe mechanische Haltekräfte und hohe Stromfestigkeit.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Primärstrom: 40 A, Sekundärstrom max.: 1 A, Bürde: 1 VA, Genauigkeitsklasse: 3
Best.-Nr.	<a href="#">3008140000</a>
Typ	CMA-A20-40-1A-3-1VA
GTIN (EAN)	4099986909441
VPE	1 Stück
Hersteller	ENTES Elektronik

## CMA-A20-40-1A-3-1VA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	57 mm	Tiefe (inch)	2,244 inch
Höhe	65 mm	Höhe (inch)	2,559 inch
Breite	47 mm	Breite (inch)	1,85 inch
Nettogewicht	295 g		

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-5 °C...40 °C
--------------------	---------------

## Elektrische Attribute

Bürde	1 VA	Genauigkeitsklasse	3
Primärstrom	40 A	Sekundärstrom	0...1 A

## Technische Eigenschaften

Nennfrequenz	50 / 60 Hz	Schutzart	IP20
Thermischer Nenndauerstrom $I_{thermisch}$	$1,2 \times I_{nenn}$		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Zulassungen

Zulassungen



## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[Declaration of Conformity](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

## CMA-A20-40-1A-3-1VA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

