

**RKDG D17 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen.**

Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung.

Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen

Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar  
Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Field Power® Dichtung, Klappbare Dichtung, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse, EPDM, 15 mm <sup>2</sup> , 17 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">4324010000</a>  |
| Typ        | RKDG D17 PT6  |
| GTIN (EAN) | 4032248641284   |
| VPE        | 10 Stück  |

## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 18 mm   | Tiefe (inch)  | 0,709 inch |
| Höhe         | 33,8 mm | Höhe (inch)   | 1,331 inch |
| Breite       | 46,7 mm | Breite (inch) | 1,839 inch |
| Nettogewicht | 22,8 g  |               |            |

## Temperaturen

|                 |                |                    |                |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Betriebstemperatur | -40 °C...85 °C |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------|

## Allgemeine Angaben

|                            |   |                                |                    |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Werkstoff                  | EPDM  | Silikone                       | Nein               |
| Farbe                      | schwarz   | Bauform                        | Klappbare Dichtung |
| Schutzart                  | IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB                 |
| Einbaulage, Montagehinweis | in FieldPower® Dichtungseinsatz                             | Leitungstyp                    | rund               |
| Klemmbereich, min.         | 15 mm <sup>2</sup>  | Klemmbereich, max.             | 17 mm <sup>2</sup> |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002624    | ETIM 7.0    | EC002624    |
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |             |             |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|   |  |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">UL Certificate FieldPower® Box and accessories</a><br><a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Dichtungen



**Mit intelligenten Verdrahtungslösungen können Sie wertvolle Zeit- und damit Kosten sparen.**

Der FieldPower®-Systembaukasten enthält für jede Verdrahtungsaufgabe die passende Lösung. Klappbare Dichtungen für den Einsatz vorkonfektionierter Leitungen

Dichtungen mit M16- und M20-Anschlussgewinde verfügbar Integration von Befehls- und Meldegeräten in die Dichtung möglich

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | RKDGE D4X4 PT6             | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2443760000</a> | Field Power® Dichtung, Geschlitzter Dichtungseinsatz, IP54, in |
| GTIN (EAN) | 4050118457643              | Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-V, 4 |
| VPE        | 10 Stück                   | mm <sup>2</sup>  |
| Typ        | RKDGE D2X6,5 PT6           | Ausführung   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2443800000</a> | Field Power® Dichtung, Geschlitzter Dichtungseinsatz, IP54, in |
| GTIN (EAN) | 4050118457704              | Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zugehörigem Gehäuse, TPE-V,   |
| VPE        | 10 Stück                   | 6.5 mm <sup>2</sup>  |