

## SIHA 3/G20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Der Sicherungshalter SIHA macht im Handumdrehen aus einer Trennklemme eine Sicherungsklemme: Einfach den Trennhebel entfernen und den Sicherungsstecker aufstecken.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Ausführung | Sicherungshalter (Klemmen), steckbar |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921560000</a>           |
| Typ        | SIHA 3/G20                           |
| GTIN (EAN) | 4032248264643                        |
| VPE        | 25 Stück                             |

## SIHA 3/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe        | 63,1 mm  | Tiefe (inch)  | 2,484 inch |
| Höhe         | 39,38 mm | Höhe (inch)   | 1,55 inch  |
| Breite       | 6 mm     | Breite (inch) | 0,236 inch |
| Nettogewicht | 6,44 g   |               |            |

## Temperaturen

|                                |                  |                                |        |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur             | -50 °C... 120 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C           |                                |        |

## Allgemeines

|               |                             |                                |        |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| Einbauhinweis | Bedienungsanleitung/Katalog | Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|

## Bemessungsdaten

|                        |       |                    |       |
|------------------------|-------|--------------------|-------|
| Bemessungsspannung     | 250 V | Nennstrom          | 6,3 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV  | Verschmutzungsgrad | 3     |

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|              |                |
|--------------|----------------|
| Anschlussart | Steckanschluss |
|--------------|----------------|

## Systemkennwerte

|            |                   |                              |      |
|------------|-------------------|------------------------------|------|
| Ausführung | Sicherungselement | Abschlussplatte erforderlich | Nein |
|------------|-------------------|------------------------------|------|

## Werkstoffdaten

|           |         |                                |       |
|-----------|---------|--------------------------------|-------|
| Werkstoff | Wemid   | Isolierstoff                   | Wemid |
| Farbe     | schwarz | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |

## weitere technische Daten

|               |                             |            |          |
|---------------|-----------------------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Bedienungsanleitung/Katalog | Montageart | gesteckt |
|---------------|-----------------------------|------------|----------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## SIHA 3/G20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|   |  |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>                               |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Produktänderungsmitteilung                    | <a href="#">PCN - EN</a><br><a href="#">PCN - DE</a>                                       |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">Beipackzettel_SIHA3.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Broschüren                                    |  |

## SIHA 3/G20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

