

CB 225/12,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Kabelbinder, 12,5 x 225 mm, Polyamid 66, 1080 N |
| Best.-Nr. | 7940006076 |
| Typ | CB 225/12,5 NC |
| GTIN (EAN) | 4032248520183 |
| VPE | 50 Stück |

CB 225/12,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 1,95 mm | Tiefe (inch) | 0,077 inch |
| Höhe | 225 mm | Höhe (inch) | 8,858 inch |
| Breite | 12,5 mm | Breite (inch) | 0,492 inch |
| Nettogewicht | 6,98 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...85 °C |
|--------------------------|-------------|

Installationsmaterial

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | Bündeldurchmesser, max. | 57 mm |
| Bündeldurchmesser, min. | 7,5 mm | Einsatztemperaturbereich, max. | 85 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Halogene | Nein |
| Kabeldurchmesser, max. | 57 mm | UV-beständig | Keine |
| Werkstoff | Polyamid 66 | Wieder zu öffnen | Nein |
| Zugfestigkeit | 1.080 N | Zugfestigkeit (Pound-force) | 243 lbf |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (UR) | E317499 |

Downloads

| | |
|---|--|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | DE PI830000160627 002 |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

CB 225/12,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

