

**FPL 8G1.5/Q8KW/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nutzen Sie für den schnellen und komfortablen Anschluss von dezentralen Motorsteuergeräten die konfektionierten Anschlussleitungen FieldPower® mit HQ-Steckverbindern nach IEC 23570 (DESINA).

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	FieldPower®, Leitung, Kunststoffgehäuse, Anzahl der Adern: 8, Ölflex Classic 110 8G1,5 oder vergleichbar, Querschnitt: 1.5 mm <sup>2</sup> , 5 m
Best.-Nr.	<a href="#">8000005237</a>
Typ	FPL 8G1.5/Q8KW/5
GTIN (EAN)	4032248997695
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 07:24:05 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**FPL 8G1.5/Q8KW/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 1 g

**Allgemeine Technische Daten**

Schutzart IP65

**Technische Daten Kabel**

Anzahl der Adern	8	Biegeradius min., bewegt	159 mm
Biegeradius, min., fest verlegt	42,4 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

**Zulassungen**

ROHS Konform

**Downloads**Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

**FPL 8G1.5/Q8KW/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

