

FPL 8G1.5/Q8KG/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nutzen Sie für den schnellen und komfortablen Anschluss von dezentralen Motorsteuergeräten die konfektionierten Anschlussleitungen FieldPower® mit HQ-Steckverbindern nach IEC 23570 (DESINA).

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FieldPower®, Leitung, Kunststoffgehäuse, Anzahl der Adern: 8, Ölflex Classic 110 8G1,5 oder vergleichbar, Querschnitt: 1.5 mm ² , 2 m
Best.-Nr.	8000005238
Typ	FPL 8G1.5/Q8KG/2
GTIN (EAN)	4032248997701
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 6. Mai 2024 05:43:23 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

FPL 8G1.5/Q8KG/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	498 g
--------------	-------

Allgemeine Technische Daten

Schutzart	IP65
-----------	------

Technische Daten Kabel

Anzahl der Adern	8	Biegeradius min., bewegt	159 mm
Biegeradius, min., fest verlegt	42,4 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

FPL 8G1.5/Q8KG/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

