

TS 15 ST/ZN 217/4.5X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 15, Breite: 217 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	8000037610
Typ	TS 15 ST/ZN 217/4.5X10
GTIN (EAN)	4050118861846
VPE	100 Stück

TS 15 ST/ZN 217/4.5X10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	5 mm	Tiefe (inch)	0,197 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Breite	217 mm	Breite (inch)	8,543 inch
Nettogewicht	35,104 g		

Allgemeine Angaben

Einbaubefestigung	geschraubt	Materialstärke	1 mm
Normen	DIN EN 60715	Oberfläche	verzinkt und passiviert
Werkstoff	Stahl		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--