

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Verzió	Fotovoltaikus egységek
Rendelési szám	8000087024
Típus	PV SUN COVER 37/30/18
GTIN (EAN)	4064675845171
Qty.	1 Stück

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	291 mm	Mélység (coll)	11,457 inch
Magasság	341 mm	Magasság (coll)	13,425 inch
Szélesség	439 mm	Szélesség (coll)	17,283 inch
Nettó tömeg	3 908,82 g		

Anyag

Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)
-------	------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002498	ETIM 7.0	EC002498
ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ECLASS 9.0	27-37-92-01	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-37-13-92	ECLASS 11.0	27-37-13-92
ECLASS 12.0	27-37-13-92	ECLASS 13.0	27-37-13-92

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP Application notes – Positions of attachment holes
Technical Documentation	Temporary picture for PV Sun Covers
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

PV SUN COVER 37/30/18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DC generátor összekötő dobozok biztosítókkal



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az EN 51543-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

Általános rendelési adatok

Típus	PVN DC 3IF 30 1MPP SW S ...	Verzió
Rendelési szám	6683090000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118699906	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-
Qty.	1 Stück	védelem I/II, Leválasztó kapcsoló, WM4C
Típus	PVN1M1I3S0F3V2O1TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683290000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118699982	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-
Qty.	1 Stück	védelem II, Leválasztó kapcsoló, WM4C
Típus	PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1 ...	Verzió
Rendelési szám	6683070000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118700053	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-
Qty.	1 Stück	védelem I/II, WM4C
Típus	PVN1M1I3S0F3V2O0TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683250000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118700183	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-
Qty.	1 Stück	védelem II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland
Típus	PVN DC 3IF 30 1MPP SPD1 ...	Verzió
Rendelési szám	6683030000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118699852	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-
Qty.	1 Stück	védelem I/II, Cable gland
Típus	PVN1M1I3SXF3V2O1TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683270000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118700176	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-
Qty.	1 Stück	védelem II, WM4C
Típus	PVN DC 3IF 30 1MPP SW S ...	Verzió
Rendelési szám	6683050000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118699869	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-
Qty.	1 Stück	védelem I/II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland
Típus	PVN1M1I3SXF3V2O0TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683230000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 1 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118699975	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-
Qty.	1 Stück	védelem II, Cable gland

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DC generátor összekötő dobozok biztosítók nélkül



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az EN 51543-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

Általános rendelési adatok

Típus	PVN1M2I6S0FXV101TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683210000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118700046	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
Qty.	1 Stück	Leválasztó kapcsoló, WM4C
Típus	PVN1M2I6S0FXV200TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683350000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118700145	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Leválasztó
Qty.	1 Stück	kapcsoló, Cable gland
Típus	PVN1M4I8S0FXV200TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6791890000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 4 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675072935	bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable
Qty.	1 Stück	gland
Típus	PVN DC 2I 20 4MPP SPD1R ...	Verzió
Rendelési szám	6737610000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 4 MPP, 2
GTIN (EAN)	4050118824889	bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable
Qty.	1 Stück	gland
Típus	PVN DC 2I 10 4MPP SPD1R ...	Verzió
Rendelési szám	6737600000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 4 MPP, 2
GTIN (EAN)	4050118824872	bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
Qty.	1 Stück	
Típus	PVN1M2I6S0FXV201TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683410000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118699937	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Leválasztó
Qty.	1 Stück	kapcsoló, WM4C
Típus	PVN1M4I8S0FXV201TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6791880000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 4 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675072928	bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C
Qty.	1 Stück	
Típus	PVN1M2I6S0FXV100TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683120000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118699890	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Cable
Qty.	1 Stück	gland
Típus	PVN1M2I6S0FXV200TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683320000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118700008	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, Cable
Qty.	1 Stück	gland
Típus	PVN1M2I6S0FXV101TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683180000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118700213	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
Qty.	1 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 17. 15:13:24 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PV SUN COVER 37/30/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	PVN1M2I6SXFV201TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683380000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118700015	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem II, WM4C
Qty.	1 Stück	
Típus	PVN1M2I6S0FXV100TXPX10	Verzió
Rendelési szám	6683150000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1000 V, 2 MPP, 3
GTIN (EAN)	4050118700060	bemenet / 3 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II,
Qty.	1 Stück	Leválasztó kapcsoló, Cable gland