

**IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Anschlussdose, Ausführung für Steckverbinder SnapIn  
Var.6 gemäß IEC 61076-3-106 in Kunststoff

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Anschlusstecker, Anschlussdose, IP67, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 ge- mäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr.	<a href="#">8808370000</a>
Typ	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	4032248505951
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 06:03:35 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-S-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 90 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

### Allgemeine Daten

Aufbau	Anschlussdose anschraubbar inkl. RJ45-Modul mit Schneid-Klemm-Technik	Beschaltung	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0
Montageart	Bodenmontage, für freiliegende Verbindungen, Wandmontage	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 6 Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00003EW

### Technische Daten RJ45 Modul

Beschaltung EIA/TIA T568 A, EIA/TIA  
T568 B

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">GOST Approval</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 06:03:35 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-S-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



## IE-S-IP67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Sets - RJ45

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-P-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8808380000</a>	Anschlusstecker, Stecker, IP67, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248505968	2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
VPE	1 Stück	

### Presswerkzeuge für Modulare Steckverbinder



### Presswerkzeuge für modulare Steckverbinder System WE und DEC

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Drei Funktionen in einem Werkzeug

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	TT 8 RS MP 8	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202800000</a>	Presswerkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte
GTIN (EAN)	4032248512072	
VPE	1 Stück	