

IE-CCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Das Verbindungsmodul von Weidmüller ist immer dann hilfreich, wenn Sie auf engem Raum ohne Kabelreserve eine gebrochene Installationsleitung reparieren müssen, bzw. verlängern wollen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verbindungsmodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Best.-Nr.	8808410000
Typ	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
VPE	1 Stück

IE-CCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	20 mm	Höhe (inch)	0,787 inch
Breite	37 mm	Breite (inch)	1,457 inch
Länge	112 mm	Länge (inch)	4,409 inch
Nettogewicht	155 g		

Allgemeine Daten

Anschluss 1	IDC	Anschluss 2	IDC
Artikelbeschreibung	Verbindungsmodul	Farbe	grau
Gehäusebasismaterial	vollgeschirmtes Metallgehäuse	Kategorie	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Manteldurchmesser, min.	5,5 mm	Manteldurchmesser, max.	9,6 mm
Montageart		Schirmung	Unverlierbarer 360° Schirmanschluss, davon getrennte Zugentlastung
	Wandmontage		
Schutzart	IP20		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Eindrückwerkzeug für Twisted Pair-Kabel



Eindrückwerkzeug für Twisted Pair-Kabel

Unterschiedliche Messer für Anschlussleisten

- Des Typs 110 von AT&T
- Des Typs 66
- Des Typs LSA Plus von Krone (Standard- und Scherschneidfunktion) sowie für Telefondosen 630A6

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PUNCH DOWN TOOL PDT	Ausführung
Best.-Nr.	9013970000	Zubehör, Crimpwerkzeug für Kontakte
GTIN (EAN)	4008190887957	
VPE	1 Stück	