

**IE-DPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Flanschgehäuse-Schutzkappe
Best.-Nr.	<a href="#">8813490000</a>
Typ	IE-DPC
GTIN (EAN)	4032248513338
VPE	100 Stück

**IE-DPC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	17,2 mm	Tiefe (inch)	0,677 inch
Nettogewicht	1,1 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-50 °C...85
--------------------	-------------

**Allgemeine Daten**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Farbe	schwarz
Gehäusebasismaterial	TPR	Montageart	nur Innenbereich (indoor)

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>