

**IE-TO-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tragschienenoutlet, Ausführung Kupplung SC-Duplex gemäß IEC 61754-4

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Tragschienen-Outlet, LWL, SC-Duplex, Single-mode, IP20
Best.-Nr.	<a href="#">8946980000</a>
Typ	IE-TO-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248734993
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 29. April 2024 04:35:05 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-TO-SCD-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 40 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	SC-Duplex	Anschluss 2	SC-Duplex
Einfügungsdämpfung	≤ 0,5 dB	Farbe	lichtgrau
Fasertyp	Singlemode	Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0
Montageart	TS 35	Schutzart	IP20
Steckzyklen	1000		

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61754-4 Zertifikat-Nr. (UL) E477798

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform  
UL File Number Search UL Webseite  
Zertifikat-Nr. (UL) E477798

### Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)  
Anwenderdokumentation [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Manual](#)  
Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
Broschüren [FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)


## IE-TO-SCD-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



### Zeichnung



**IE-TO-SCD-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Neutral**

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 Stück	