

**M-D-STRIPAX +6 MEHA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9003500000</a>
Typ	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008190107109
VPE	1 Stück

## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	16 mm	Tiefe (inch)	0,63 inch
Höhe	135 mm	Höhe (inch)	5,315 inch
Breite	82 mm	Breite (inch)	3,228 inch
Nettogewicht	106,38 g		

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolierwerkzeug mit 6 Messersätzen
---------------------	--------------------------------------

## Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	18 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	32 AWG
Abisolierlänge, max.	7 mm	Kabeltyp	Leiter mit Spezialisolationen
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0,82 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,03 mm <sup>2</sup>
Leiterdurchmesser, max.	1,3 mm	Leiterdurchmesser, min.	0,2 mm

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

### M-D-STRIPAX +6 MEHA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel



## M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Zubehör / Ersatzteile



- Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)- und Silikon-Isolationen
- Keine Beschädigung des Leiters durch spezielle Formmesser
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Messereinsätze ohne viel Aufwand austauschbar
- Sämtliche Einsätze für ein Gehäuse
- Führungsstege in den Messerkassetten erleichtern das richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	MEHA KP WS M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9006970000</a>	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4032248363711	
VPE	1 Stück	
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9003620000</a>	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190130527	
VPE	1 Stück	
Typ	MEHA KP BL M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9003630000</a>	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190094256	
VPE	1 Stück	
Typ	MEHA KP RT M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9003610000</a>	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190058272	
VPE	1 Stück	
Typ	MEHA KP GE M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9003600000</a>	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190140274	
VPE	1 Stück	
Typ	MEHA KP SW M-D-SPX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9003640000</a>	Zubehör, Messersatz
GTIN (EAN)	4008190020507	
VPE	1 Stück	