

SWIFTY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kombiniertes Schneid-Schraub-Werkzeug Swifty® und Swifty®set zum quetschfreien Schneiden von Kupferkabel bis 1,5 mm² eindrätig und 2,5 mm² feindrätig.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einhandschneider
Best.-Nr.	9006020000
Typ	SWIFTY
GTIN (EAN)	4032248257409
VPE	1 Stück

SWIFTY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	18 mm	Tiefe (inch)	0,709 inch
Höhe	40 mm	Höhe (inch)	1,575 inch
Breite	35 mm	Breite (inch)	1,378 inch
Nettogewicht	17,2 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schneideinsatz für Swifty-Set	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	-------------------------------	------------	--------------------

Schraubwerkzeuge

Form	Spezialwerkzeug
------	-----------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	