

H2,5/17,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 8 mm, blau
Best.-Nr.	9006670000
Typ	H2,5/17,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332273
VPE	100 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

H2,5/17,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,25 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	14 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	7,6 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm
L1 in mm	17,5 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H2,5/17,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**