

LG DMS PRO/ DMS 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller Drehmomentschrauber sind ergonomisch geformt und daher ideale Einhand-Werkzeuge. Sie gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montage-richtungen. Außerdem verfügen sie über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
Best.-Nr.	9007460000
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
VPE	1 Stück

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	604,79 g
--------------	----------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Akku - Drehmoment-schrauber mit 1/4" Antrieb	Ladezeit	30 min
---------------------	--	----------	--------

Elektroschrauber

Akkuspannung	3,6 V	Bitaufnahme	1/4" DIN 3126 Form E6,3
Gewicht	600 g	Gewicht - Ladegerät	600 g
Ladegerät - Ausgang	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Ladegerät - Eingang	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Ladezeit	30 min	Max. Kupplungsdrehmoment	3 Nm
Nennspannung	3,6 V	Spindeldrehzahl im Arbeitsgang	200 u. 600 min ⁻¹

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ECLASS 9.1	21-05-92-01	ECLASS 10.0	21-05-92-01
ECLASS 11.0	21-05-29-01	ECLASS 12.0	21-05-29-01
ECLASS 13.0	21-05-29-01		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

Broschüren	
------------	--