

SDIS 0.4X2.5X75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Soft-
Finish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Schraubendreher
Best.-Nr.	9008370000
Typ	SDIS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4032248056330
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2021-01-31
Produktalternative	2749790000

SDIS 0.4X2.5X75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	179 mm	Breite (inch)	7,047 inch
Durchmesser	23 mm	Nettogewicht	28,5 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,4x2,5x75
---------------------	--

Schraubwerkzeuge

Form	Schlitz	Klingenbreite (B)	2,5 mm
Klingenlänge	75 mm	Klingenstärke (A)	0,4 mm
Klingentyp	A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ECLASS 9.0	21-04-04-07	ECLASS 9.1	21-04-04-07
ECLASS 10.0	21-04-04-07	ECLASS 11.0	21-04-04-07
ECLASS 12.0	21-04-04-07	ECLASS 13.0	21-04-04-07

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers Declaration of the Manufacturer
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	