

SDIK PZ2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

 1000 V
IEC 60900

VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, Abtrieb nach ISO 8764-PZ, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Schraubendreher
Best.-Nr.	9008890000
Typ	SDIK PZ2
GTIN (EAN)	4032248266661
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2021-06-30
Produktalternative	2749930000

SDIK PZ2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	218 mm	Breite (inch)	8,583 inch
Durchmesser	36 mm	Nettogewicht	105 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Kreuz- schlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.2
---------------------	---

Schraubwerkzeuge

Form	Pozidrive	Größe	2
Klingenlänge	100 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo- kument	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	