

**AM ASI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Schnelles und präzises Abmanteln
- Kein Einstellen der Schnitttiefe erforderlich
- Keine Beschädigung der Innenleiter

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9009950000</a>
Typ	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
VPE	1 Stück

**AM ASI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0,984 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	124 mm	Breite (inch)	4,882 inch
Nettogewicht	48,6 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Abmantel- und Abisolier- werkzeug für gummierte ASI-Kabel
---------------------	---

**Abisolierwerkzeuge**

Abisolierbereich, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Kabeltyp	ASI-EPDM
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm <sup>2</sup>		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--