

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm ² , 6mm ² , Trapéz fogas krimpelés |
| Rendelési szám | 9011460000 |
| Típus | PZ 6/5 |
| GTIN (EAN) | 4008190165352 |
| Qty. | 1 Stück |
| Pótalkatrészek | 9011620000 9202810000 |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 200 mm | Szélesség (coll) | 7,874 inch |
| Nettó tömeg | 433 g | | |

Műszaki adatok

| | | |
|----------|--|---|
| Változat | Árucikk leírása | Krimpelő szerszám |
| | Mechanikus, cserélhető betétek nélkül | műanyag galléros vagy műanyag gallér nélküli érvég hüvelyekhez, 0,25 – 6 mm ² |

Szerszámjellemzők - krimpelés

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 5. krimpelő profil | 6 mm ² | Krimpelési típus/profil | Trapéz fogas krimpelés |
| Érvég hüvelyek keresztmetszete, max. | 6 mm ² | Érvég hüvelyek keresztmetszete, min. | 0,25 mm ² |

Érintkező leírása

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| Krimpelési tartomány, max. | 6 mm ² | Krimpelési tartomány, min. | 0,25 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | AWG 10 | Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | AWG 24 |
| Érintkező típusa | Iker-érvég hüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| User Documentation | Manual manual_PZ16_PZ6/5 |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pótalkatrészek

Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krímpelhető a kábel végére. A krímpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krímpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krímpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krímpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krímpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Típus | ERTE GRIFFE PZ | Verzió |
| Rendelési szám | 6202810000 | Présszerszám, Pótalkatrész |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Tartozékok/cserealkatrészek



Krímpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | EINSATZPAAR PZ 6/5 |
| Rendelési szám | 6011620000 |
| GTIN (EAN) | 4008190207939 |
| Qty. | 1 Stück |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,5/14D W BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004280000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190162627 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/14T W BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021930000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190262402 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/14 OR BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004270000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190091774 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H4,0/20T OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021110000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190035754 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H4,0/18T OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021100000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190061708 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H4,0/26T OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021120000 | Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190092825 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H4,0/20D GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019200000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190126575 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H4,0/26D GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019210000 | Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190002336 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H4,0/18D GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019190000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190141349 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

többcsomagos zacskóban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|---------------|
| Típus | H1,5/19,5X SW SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6006630000 | Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 10 mm, fekete | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190332266 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H1,5/17,5X SW SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6006590000 | Érvéghüvely, Standard, 13 mm, 8 mm, fekete | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190332259 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|---------------|
| Típus | H0,75/14 ZH W SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018510000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190019914 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,75/14D ZH GR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018520000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190097998 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/15T ZH BL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018570000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190272630 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/16T ZH HBL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005140000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190482725 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/16 ZH W SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004900000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190482671 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/16D ZH GR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004770000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190038816 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

Többtáskás



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,75/14S W SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025700000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190144104 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,5/16 OR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028270000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190902049 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/14 OR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6026060000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190122201 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/12 OR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028260000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190902025 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/14D W SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019400000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190066024 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H4,0/22T ZH OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037670000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493431 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H4,0/28T ZH OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037680000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493479 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H4,0/28D ZH GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037540000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493110 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H4,0/22D ZH GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037530000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493103 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|---------------|
| Típus | H4,0/22D ZH GR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004730000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190161811 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|---------------|
| Típus | H4,0/22T ZH OR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018590000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190272654 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

Többszámítás



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|---------------|
| Típus | H0,25/12 HBL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025780000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190053239 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|---------------|
| Típus | H0,25/10T GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021210000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190045555 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,25/12T GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021220000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190153786 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,25/10 HBL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6026050000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190138288 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm²

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H6,0/26T GN | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021140000 | Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, zöld | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190022501 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/26 SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6565700000 | Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190026837 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/20T GN | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021130000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190111731 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/26D GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019230000 | Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190072117 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/20D GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019220000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190151607 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/20 SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6533500000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190183905 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,25/12 HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025760000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190010027 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,25/10 HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025740000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190092054 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,25/12T GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021020000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190184230 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,25/10T GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021010000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190109103 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

Érvéghüvely-csík

- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,75/14T HBL BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004310000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190179298 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/14D GR BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004300000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190154837 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,75/14 W BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004290000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190006778 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,0/14 GE BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005830000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275891 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,0/14D R BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005880000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275945 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,34/11 S TK | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6204090000 | Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Türkiz | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248593026 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H2,5/21D ZH BL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004740000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, kék | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190031923 | | bag |
| Qty. | 250 Stück | | |
| Típus | H2,5/19D ZH BL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004430000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, kék | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190099367 | | bag |
| Qty. | 250 Stück | | |
| Típus | H2,5/21 ZH GR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005150000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190482732 | | bag |
| Qty. | 250 Stück | | |
| Típus | H2,5/19T ZH GR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018580000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190272647 | | bag |
| Qty. | 250 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,5/14 R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6463100000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190065089 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/18D SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019140000 | Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190046026 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|---------------------------|---|------------|
| Típus | H1,5/24 R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 656560000 | Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190187071 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/14D SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 601912000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190153793 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/16 R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 663510000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190141745 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/16D SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 601913000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190023331 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/24D SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 601915000 | Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190151676 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|---------------------------|---|------------|
| Típus | H2,5/25D BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 601918000 | Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190101145 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H2,5/15D BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 601916000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190028732 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H2,5/25T GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 602109000 | Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190060916 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H2,5/15T GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 602107000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190128944 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H2,5/19D BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019170000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190178024 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H2,5/19T GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021080000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190149345 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,5/16 DS W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6202910000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248519019 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/14S OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004560000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190286132 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/16S OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6202900000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248519026 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/14S W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004590000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190862060 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,5/14T SW BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021960000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190262389 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/14 R BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004340000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | Tape |
| GTIN (EAN) | 4008190080723 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/14D SW BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004350000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190005474 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |

Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H2,5/14D BL BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004360000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190083397 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H2,5/14T GR BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004370000 | Érvéghüvely, Standard, 11 mm, 8 mm, szürke | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190052508 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,0/14S GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025970000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190063733 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/22DS R ZH | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6036330000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 14 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248338566 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/14S R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018560000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190207984 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/15S ZH GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018690000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248017720 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H-BOX 4,0-16,0QMM DIN | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025400000 | Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN | Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190341596 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |
| Típus | H-BOX 0,5-2,5QMM | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025900000 | Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller | Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190109202 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H-BOX 4,0-16,0QMM | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025920000 | Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller | Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190101442 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |
| Típus | H-BOX 0,14-0,75QMM | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025410000 | Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller | Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190341602 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |
| Típus | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025430000 | Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN | Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190337162 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,5/16 ZH R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037290000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492762 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/16D ZH SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037470000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493042 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/20 ZH R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037300000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492779 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/26D ZH SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037490000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493066 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H1,5/26 ZH R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037310000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492786 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H1,5/20D ZH SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037480000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493059 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,75/14 W BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005820000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275884 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |
| Típus | H0,75/14T BL BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005900000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275969 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |
| Típus | H0,75/14D GR BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005870000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275938 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|---------------|
| Típus | H1,5/20D SW ZH SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004750000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190055431 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/16 ZH R SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004410000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190009397 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/16D ZH SW SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004420000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190167455 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,5/20 ZH R SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004920000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190482695 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

többcsomagos zacskóban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H2,5/21,5X BL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6006710000 | Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, kék | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190332280 | | bag |
| Qty. | 100 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H2,5/17,5X BL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6006670000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 8 mm, kék | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190332273 | | bag |
| Qty. | 100 Stück | | |

Érvéghüvely-csík

- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,0/14T R BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021950000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190262747 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,0/14D R BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004330000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190047498 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,0/14 GE BD | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004320000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga | Reel |
| GTIN (EAN) | 4008190167523 | | packaged |
| Qty. | 500 Stück | | |

Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H2,5/14S BL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6046230000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4032248298631 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H2,5/15 BL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6026100000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190141141 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H2,5/15T GR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021240000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190115302 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,5/14 ZH OR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004440000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190198473 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,5/14D ZH W SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004780000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190188481 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H6,0/23T ZH GN | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037690000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493486 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/29T ZH GN | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037700000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, zöld | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493509 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/23 ZH SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037320000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492793 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/29D ZH GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037560000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493134 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/23D ZH GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037550000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493127 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/29 ZH SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037330000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492809 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,5/24 XS SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6202870000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248517947 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|-----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,75/14S W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 62025960000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190009878 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/19TS ZH HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6202840000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248515783 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/14TS HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018550000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190207991 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/15S W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6204240000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 9 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248621545 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/19S ZH W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6202820000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 12 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248515769 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|-----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,75/19DS ZH GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 60202830000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 12 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248515776 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/14DS GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028580000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248159475 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- érvéghüvely-csík, tekercsben (5000 db)
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,34/12 TK BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004390000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190881016 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |

Többszárú



- többszárú csatlakozó (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|---------------|
| Típus | H1,0/15 ZH GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018530000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190066925 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/15D ZH R SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018540000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, piros | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190188832 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/19 ZH GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004910000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190482688 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,0/19D ZH R SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004760000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190160951 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,5/14D SW BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005890000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275952 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |
| Típus | H1,5/14 R BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005840000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275907 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |
| Típus | H1,5/14S GN BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028370000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, zöld | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4032248318537 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,5/12S R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025690000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190059439 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/14DS SW | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025240000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190085599 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,5/14S R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025980000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190080730 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

Többtáskás



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H4,0/18T OR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021250000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190159313 | | bag |
| Qty. | 250 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H4,0/18 GR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6026010000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190117382 | | bag |
| Qty. | 250 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H2,5/19D ZH BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037500000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493073 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H2,5/19T ZH GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037640000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493325 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H2,5/21D ZH BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037510000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493080 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H2,5/27D ZH BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037520000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493097 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H2,5/21T ZH GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037650000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493356 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H2,5/27T ZH GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037660000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493387 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

Iker-érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | ZH-BOX 0,5-2,5QMM | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025390000 | Érvéghüvely készlet, Doboz, Színkód: Weidmüller | Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190341015 | | |
| Qty. | 1 Stück | | |

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H2,5/14D BL BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005850000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275914 | | |
| Qty. | 3 000 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H2,5/14T GR BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005910000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275976 | | |
| Qty. | 3 000 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,5/14 OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6690700000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190015770 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/16 OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025870000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190025045 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/12 OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6409500000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190090456 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/18 OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1076980000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248834631 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/14D W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019010000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190120931 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/12D W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019000000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190085728 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/16D W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019020000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190047108 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/18D W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 1076990000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248834624 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| Típus | H0,5/14D W BD GSP | Verzió | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Rendelési szám | 6005860000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275921 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |
| Típus | H0,5/14 OR BD GSP | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005810000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga | Tekercs |
| GTIN (EAN) | 4008190275877 | | |
| Qty. | 5 000 Stück | | |

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



Általános rendelési adatok

| Típus | H2,5/24 XS BL | Verzió | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Rendelési szám | 6202880000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248517954 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többszálas



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,5/14 R SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6026090000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190137168 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/14D SW SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019430000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190107420 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/16 R SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028350000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190902117 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

Többszálas



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,5/14S R SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025720000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190072681 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

többcsomagos zacskóban



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
- 105 °C-ig hőálló

1,5–16 mm² méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)
 ónozott vörösréz
 mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

Általános rendelési adatok

| Típus | H6,0/23X GE SV | Verzió | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Rendelési szám | 6006790000 | Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, sárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190332303 | | bag |
| Qty. | 100 Stück | | |

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)
 Anyag: E-Cu, horganyzott
 Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

| Típus | H4,0/20DS GR | Verzió | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Rendelési szám | 6203630000 | Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248565078 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H4,0/14DS GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028520000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248049035 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H4,0/15TS OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6036230000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248068029 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,34/12 TK | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025770000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190067960 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,34/10 TK | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025750000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190105365 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,0/19D ZH R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037450000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493028 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/25D ZH R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037460000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493035 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/15 ZH GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037260000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492731 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/25 ZH GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037280000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492755 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,0/15D ZH R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037440000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493011 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,0/19 ZH GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037270000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492748 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

többcsomagos zacskóban



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
- 105 °C-ig hőálló

1,5–16 mm² méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)
órozott vörösréz
mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|---------------|
| Típus | H4,0/19,5X GR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6006750000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 10 mm, szürke | Multipack bag |
| GTIN (EAN) | 4008190332297 | | |
| Qty. | 100 Stück | | |

ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



A következő vezetékekhez: 2 db 0,75 mm² (2 db AWG 18)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,75/24 ZH W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037250000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492724 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,75/16D ZH GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037420000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492991 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,75/24D ZH GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037430000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493004 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,75/24T ZH HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037630000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493271 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/16T ZH HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037620000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493264 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/14 ZH W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037230000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190853976 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/14T ZH HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037610000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190493233 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/16 ZH W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037240000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492717 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/14D ZH GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037410000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492984 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,0/12D R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019070000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190029074 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/16D R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019100000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190159986 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/18D R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019110000 | Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190174828 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,0/14D R | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019080000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190090623 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/16 GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025950000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190037291 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/18 GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025930000 | Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190101497 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/14 GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6463000000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190024697 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/12 GE | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6409700000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190152222 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,75/18T HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021060000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190071158 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/12D GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019030000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190127787 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/16D GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019050000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190033002 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/14T HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021040000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190083168 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,75/14D GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019040000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190099077 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/16T HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021050000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190096175 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/12T HBL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021030000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190152901 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/12 W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6409600000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190079826 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/16 W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025860000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190141967 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/18D GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019060000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190049560 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/14 W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6462900000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190033248 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/18 W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025910000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190063702 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,5/14 ZH OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037200000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492397 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H0,5/18D ZH W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037400000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492892 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/16 ZH OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037210000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492687 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/14D ZH W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037380000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492861 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/16D ZH W | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037390000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492878 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,5/18 ZH OR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037220000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190492694 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

Többtáskás

- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,34/10 TK SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6026030000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190177171 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,34/12 TK SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025790000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190121174 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többszálas



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H1,0/15S ZH GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018650000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4032248011407 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/14S GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6025710000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190031442 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

Többszálas



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,0/16 GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028320000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190902087 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/14D R SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019420000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190189099 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/12 GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028310000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190902070 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/14 GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6026080000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190026158 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,0/18 GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028340000 | Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190902100 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

Névleges vezeték-keresztmetszet 0,25 mm² - 6,0 mm²0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,5/10 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004050000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190153052 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H2,5/10 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004080000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190145446 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H1,0/10 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028280000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190006662 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H0,25/5 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6018910000 | Érvéghüvely, Standard, 5 mm, 5 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190068134 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H2,5/7 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6037300000 | Érvéghüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190173463 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H6,0/15 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6012470000 | Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190003807 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H4,0/15 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004100000 | Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190119003 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,5/18 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004070000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190105761 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,75/10 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6542500000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190037482 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H6,0/10 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004120000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190104795 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H4,0/12 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6244100000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190179830 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H1,5/7 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6372700000 | Érvéghüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190064525 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H2,5/12 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6186100000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190172954 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H2,5/18 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004090000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190147921 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H0,5/6 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6282600000 | Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190184025 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H4,0/9 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6373100000 | Érvéghüvely, Standard, 9 mm, 9 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190164669 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H1,0/6 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6372600000 | Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190180263 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H4,0/18 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004110000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190148348 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H6,0/12 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6191900000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190026851 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/6 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6282700000 | Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190019013 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |
| Típus | H6,0/18 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004130000 | Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190143626 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 4:11:09 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,5/12 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004060000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190147938 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H1,5/10 | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6186500000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190039592 | | |
| Qty. | 1 000 Stück | | |

szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H2,5/14DS BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6333100000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4008190160364 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H2,5/16 TS GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6036210000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248068005 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H2,5/16DS BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6036220000 | Érvéghüvely, Standard, 13 mm, 10 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248068012 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H2,5/12DS BL | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028490000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, kék | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248049028 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H2,5/12TS GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6036200000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248067992 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H2,5/14TS GR | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6426770000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke | loose |
| GTIN (EAN) | 4032248160693 | | |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

Tartozékok

Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|------------|
| Típus | H0,75/14D GR SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6019410000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190164096 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/14 W SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6026070000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190187163 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/14T HBL SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6021230000 | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190153106 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/16 W SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028290000 | Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190902056 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/18 W SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028300000 | Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190902063 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |
| Típus | H0,75/12 W SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6028280000 | Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190902216 | | bag |
| Qty. | 500 Stück | | |

PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|
| Típus | H6,0/23 ZH SW SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004930000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190482701 | | bag |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/23T ZH GN SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6005160000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190482749 | | bag |
| Qty. | 100 Stück | | |
| Típus | H6,0/23D ZH GE SV | Verzió | Csomagolás |
| Rendelési szám | 6004720000 | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga | Multipack |
| GTIN (EAN) | 4008190962210 | | bag |
| Qty. | 100 Stück | | |