

HTG 59**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich****Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	9012010000
Typ	HTG 59
GTIN (EAN)	4008190181253
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2020-12-31
Produktalternative	9012020000

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 19:41:45 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

HTG 59**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	450 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Koaxial-Verbinder BNC, TNC / SW 6,48	Ausführung	mechanisch, ohne austauschbare Einsätze
---------------------	--	------------	---

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Koaxial-Verbinder
------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Außenhülsen Durchmesser	7,5 mm	Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Crimpstation, Breite (B 1)	10 mm	Crimpstation, Breite (B 2)	2,3 mm
Innenkontakt Durchmesser (D)	2 mm	Sechskant-Schlüsselweite (A 2)	1,72 mm
Sechskant-Schlüsselweite (A)	6,48 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

HTG 59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

