

PZ ZH 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm ² , 16mm ² , Indent-Crimp
Best.-Nr.	9013600000
Typ	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
VPE	1 Stück
Ersatzteile	9054580000 9202810000

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:59:34 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ ZH 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	674,78 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	------------------	------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	16 mm ²	Crimpbereich, min.	6 mm ²
Kontaktart	Zwillingsaderendhülsen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 6
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 10		

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	16 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	6 mm ²
Crimpart/-profil	Indent-Crimp		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile

Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	9202810000	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 Stück	

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ERTE ES PZ ZH 16
Best.-Nr.	9054580000
GTIN (EAN)	4032248052493
VPE	1 Stück

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Mehrfachbeutel



- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H10,0/26T ZH BR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005170000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, braun	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482756		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/26D R ZH SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004710000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4032248044221		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/24 ZH EB SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004940000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482718		
VPE	100 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H10,0/24D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037570000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493141		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/30D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037580000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493158		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/30T ZH BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037720000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190493530		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:59:35 MESZ

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H10,0/24 ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037340000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190492816		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/30 ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037350000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190492823		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/24T ZH BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037710000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190493516		
VPE	100 Stück		

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H16,0/29 ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037360000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190492830		
VPE	50 Stück		
Typ	H16,0/29T ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037730000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190493554		
VPE	50 Stück		
Typ	H16,0/38 ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037370000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190492847		
VPE	50 Stück		
Typ	H16,0/38T ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037740000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190493561		
VPE	50 Stück		
Typ	H16,0/29D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037590000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493165		
VPE	50 Stück		
Typ	H16,0/38D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037600000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493196		
VPE	50 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:59:35 MESZ

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/23T ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037690000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190493486		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29T ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037700000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190493509		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23 ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037320000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190492793		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037560000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190493134		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23D ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037550000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190493127		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/29 ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9037330000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190492809		
VPE	100 Stück		

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H10,0/30DS ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018890000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4032248105847		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/30S ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018870000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4032248105823		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/24DS ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018880000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4032248105830		
VPE	100 Stück		
Typ	H10,0/24S ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9018860000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4032248105816		
VPE	100 Stück		

Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004930000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482701		
VPE	100 Stück		
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9005160000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482749		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 29. April 2024 22:59:35 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9004720000	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190962210		
VPE	100 Stück		