

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	<a href="#">9017440000</a>
Típus	PZ 6 ROTO ZERT
GTIN (EAN)	4008190884574
Qty.	1 Stück
Pótalkatrészek	<a href="#">9014480000</a> <a href="#">9202810000</a> <a href="#">9054820000</a>

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3,15 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7,874 inch
Nettó tömeg	442 g		

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám
-----------------	--------------

## Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
-------------------------	------------------------

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 26
Érintkező típusa	Iker-érvégűvelék műanyag gallérral vagy anélkül		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Manual</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**PZ 6 ROTO ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Pótalkatrészek

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnit az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6202810000</a>	Présszerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248512577	
Qty.	1 Stück	

## Tartozékok/cserealkatrészek



## Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ 6 ROTO
Rendelési szám	<a href="#">6014480000</a>
GTIN (EAN)	4008190877385
Qty.	1 Stück

Típus	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...
Rendelési szám	<a href="#">6054820000</a>
GTIN (EAN)	4032248109289
Qty.	1 Stück

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004280000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Reel
GTIN (EAN)	4008190162627		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14T W BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021930000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Reel
GTIN (EAN)	4008190262402		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14 OR BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004270000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	Reel
GTIN (EAN)	4008190091774		packaged
Qty.	500 Stück		

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/20T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021110000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190035754		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/18T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190061708		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/26T OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021120000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190092825		
Qty.	100 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H4,0/20D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019200000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190126575		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/26D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019210000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190002336		
Qty.	100 Stück		
Típus	H4,0/18D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019190000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190141349		
Qty.	500 Stück		

## többcsomagos zacskóban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/19,5X SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6006630000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 10 mm, fekete	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190332266		
Qty.	100 Stück		
Típus	H1,5/17,5X SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6006590000</a>	Érvéghüvely, Standard, 13 mm, 8 mm, fekete	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190332259		
Qty.	100 Stück		

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 ZH W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018510000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190019914		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 1:09:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,75/14D ZH GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018520000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190097998		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/15T ZH BL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018570000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék	Multipack
GTIN (EAN)	4008190272630		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16T ZH HBL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005140000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482725		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16 ZH W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004900000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482671		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16D ZH GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004770000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190038816		bag
Qty.	500 Stück		

## Többtáskás



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14S W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190144104		bag
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/16 OR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028270000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902049		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14 OR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6026060000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190122201		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/12 OR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028260000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902025		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14D W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019400000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190066024		bag
Qty.	500 Stück		

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/22T ZH OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037670000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190493431		
Qty.	100 Stück		
Típus	H4,0/28T ZH OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037680000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190493479		
Qty.	100 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H4,0/28D ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037540000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190493110		
Qty.	100 Stück		

Típus	H4,0/22D ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037530000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190493103		
Qty.	100 Stück		

## Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/22D ZH GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004730000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190161811		
Qty.	100 Stück		

Típus	H4,0/22T ZH OR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018590000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190272654		
Qty.	100 Stück		

## Többszámítás



- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/12 HBL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025780000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190053239		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,25/10T GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021210000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190045555		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 1:09:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,25/12T GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021220000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190153786		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,25/10 HBL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6026050000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék	Multipack
GTIN (EAN)	4008190138288		bag
Qty.	500 Stück		

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/26T GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021140000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190022501		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/26 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6565700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190026837		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20T GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021130000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/26D GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019230000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190072117		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20D GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019220000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/20 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6533500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qty.	100 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



## Általános rendelési adatok

Típus	H0,25/12 HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025760000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190010027		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,25/10 HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025740000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190092054		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,25/12T GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021020000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190184230		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,25/10T GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021010000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190109103		
Qty.	500 Stück		

## Érvéghüvely-csík

- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód



## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14T HBL BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004310000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	Reel
GTIN (EAN)	4008190179298		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14D GR BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004300000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Reel
GTIN (EAN)	4008190154837		packaged
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,75/14 W BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004290000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Reel
GTIN (EAN)	4008190006778		packaged
Qty.	500 Stück		

## Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005830000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275891		
Qty.	5 000 Stück		

Típus	H1,0/14D R BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005880000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275945		
Qty.	5 000 Stück		

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/11 S TK	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6204090000</a>	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Türkiz	loose
GTIN (EAN)	4032248593026		
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/21D ZH BL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004740000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, kék	Multipack
GTIN (EAN)	4008190031923		bag
Qty.	250 Stück		
Típus	H2,5/19D ZH BL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004430000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, kék	Multipack
GTIN (EAN)	4008190099367		bag
Qty.	250 Stück		
Típus	H2,5/21 ZH GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005150000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482732		bag
Qty.	250 Stück		
Típus	H2,5/19T ZH GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018580000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190272647		bag
Qty.	250 Stück		

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6463100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190065089		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/18D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019140000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190046026		
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H1,5/24 R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6565600000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190187071		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019120000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190153793		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16 R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6635100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190141745		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019130000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190023331		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/24D SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019150000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190151676		
Qty.	500 Stück		

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/25D BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019180000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190101145		
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/15D BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019160000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190028732		
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/25T GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021090000</a>	Érvéghüvely, Standard, 20 mm, 18 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190060916		
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/15T GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021070000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190128944		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 1:09:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H2,5/19D BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019170000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190178024		
Qty.	500 Stück		

Típus	H2,5/19T GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021080000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190149345		
Qty.	500 Stück		

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/16 DS W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6202910000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4032248519019		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,5/14S OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004560000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190286132		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,5/16S OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6202900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4032248519026		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,5/14S W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004590000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190862060		
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14T SW BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021960000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Reel
GTIN (EAN)	4008190262389		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14 R BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004340000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14D SW BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004350000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Reel
GTIN (EAN)	4008190005474		packaged
Qty.	500 Stück		

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14D BL BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004360000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	Reel
GTIN (EAN)	4008190083397		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/14T GR BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004370000</a>	Érvéghüvely, Standard, 11 mm, 8 mm, szürke	Reel
GTIN (EAN)	4008190052508		packaged
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14S GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025970000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190063733		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/22DS R ZH	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6036330000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 14 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4032248338566		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14S R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018560000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190207984		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/15S ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018690000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4032248017720		
Qty.	500 Stück		

## Műanyag galléros érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025400000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN	Doboz
GTIN (EAN)	4008190341596		
Qty.	1 Stück		
Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025900000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller	Doboz
GTIN (EAN)	4008190109202		
Qty.	1 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H-BOX 4,0-16,0QMM	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025920000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller	Doboz
GTIN (EAN)	4008190101442		
Qty.	1 Stück		
Típus	H-BOX 0,14-0,75QMM	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025410000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: Weidmüller	Doboz
GTIN (EAN)	4008190341602		
Qty.	1 Stück		
Típus	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025430000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Sínkód: DIN	Doboz
GTIN (EAN)	4008190337162		
Qty.	1 Stück		

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/16 ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037290000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190492762		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16D ZH SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037470000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190493042		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/20 ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037300000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190492779		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/26D ZH SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037490000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190493066		
Qty.	100 Stück		
Típus	H1,5/26 ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037310000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190492786		
Qty.	100 Stück		
Típus	H1,5/20D ZH SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037480000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190493059		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 1:09:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005820000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275884		
Qty.	5 000 Stück		
Típus	H0,75/14T BL BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275969		
Qty.	5 000 Stück		
Típus	H0,75/14D GR BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005870000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275938		
Qty.	5 000 Stück		

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/20D SW ZH SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004750000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fekete	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190055431		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16 ZH R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004410000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190009397		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16D ZH SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004420000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190167455		
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H1,5/20 ZH R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6004920000	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482695		bag
Qty.	500 Stück		

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE GRIFFE PZ	Verzió	
Rendelési szám	6202810000	Présszerszám, Pótalkatrész	
GTIN (EAN)	4032248512577		
Qty.	1 Stück		

## többcsomagos zacskóban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/21,5X BL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6006710000	Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, kék	Multipack
GTIN (EAN)	4008190332280		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H2,5/17,5X BL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	6006670000	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 8 mm, kék	Multipack
GTIN (EAN)	4008190332273		bag
Qty.	100 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érvéghüvely-csík



- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14T R BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021950000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Reel
GTIN (EAN)	4008190262747		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14D R BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004330000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Reel
GTIN (EAN)	4008190047498		packaged
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14 GE BD	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004320000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Reel
GTIN (EAN)	4008190167523		packaged
Qty.	500 Stück		

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14S BL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6046230000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	Multipack
GTIN (EAN)	4032248298631		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/15 BL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6026100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	Multipack
GTIN (EAN)	4008190141141		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/15T GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021240000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190115302		bag
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 ZH OR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004440000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190198473		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14D ZH W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004780000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190188481		bag
Qty.	500 Stück		

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23T ZH GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037690000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190493486		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/29T ZH GN	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037700000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, zöld	loose
GTIN (EAN)	4008190493509		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23 ZH SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037320000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190492793		
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/29D ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037560000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190493134		
Qty.	100 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H6,0/23D ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037550000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190493127		
Qty.	100 Stück		

Típus	H6,0/29 ZH SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037330000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190492809		
Qty.	100 Stück		

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód



## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/24 XS SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6202870000</a>	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4032248517947		
Qty.	100 Stück		

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló



0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)  
Anyag: E-Cu, horganyzott  
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14S W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025960000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190009878		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,75/19TS ZH HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6202840000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4032248515783		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,75/14TS HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018550000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190207991		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 1:09:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,75/15S W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6204240000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 9 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4032248621545		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/19S ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6202820000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 12 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4032248515769		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/19DS ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6202830000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4032248515776		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14DS GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028580000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4032248159475		
Qty.	500 Stück		

## Érvéghüvely-csík, tekercsben



- érvéghüvely-csík, tekercsben (5000 db)
- Weidmüller-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004390000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190881016		
Qty.	5 000 Stück		

## Többtáskás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15 ZH GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018530000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190066925		bag
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 1:09:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H1,0/15D ZH R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018540000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190188832		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/19 ZH GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004910000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482688		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/19D ZH R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004760000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190160951		bag
Qty.	500 Stück		

## Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14D SW BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005890000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275952		
Qty.	5 000 Stück		
Típus	H1,5/14 R BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005840000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275907		
Qty.	5 000 Stück		
Típus	H1,5/14S GN BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028370000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, zöld	Tekercs
GTIN (EAN)	4032248318537		
Qty.	5 000 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)  
Anyag: E-Cu, horganyzott  
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/12S R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025690000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190059439		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14DS SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025240000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190085599		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14S R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025980000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190080730		
Qty.	500 Stück		

## Többtáskás



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18T OR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021250000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190159313		
Qty.	250 Stück		
Típus	H4,0/18 GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6026010000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190117382		
Qty.	250 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/19D ZH BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037500000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190493073		
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/19T ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037640000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190493325		
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/21D ZH BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037510000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190493080		
Qty.	100 Stück		
Típus	H2,5/27D ZH BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037520000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190493097		
Qty.	100 Stück		
Típus	H2,5/21T ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037650000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190493356		
Qty.	100 Stück		
Típus	H2,5/27T ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037660000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190493387		
Qty.	100 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Iker-érvéghüvely szortiment



Doboz műanyag galléros iker-érvéghüvelyekkel:

- Weidmüller-színkóddal

## Általános rendelési adatok

Típus	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025390000</a>	Érvéghüvely készlet, Doboz, Színkód: Weidmüller	Doboz
GTIN (EAN)	4008190341015		
Qty.	1 Stück		

## Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14D BL BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005850000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275914		
Qty.	3 000 Stück		

Típus	H2,5/14T GR BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005910000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275976		
Qty.	3 000 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6690700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190015770		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/16 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025870000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190025045		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/12 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6409500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190090456		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/18 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1076980000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4032248834631		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/14D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019010000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190120931		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/12D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019000000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190085728		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/16D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019020000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190047108		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,5/18D W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1076990000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4032248834624		
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érvéghüvely-csík, tekercsben



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14D W BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005860000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275921		
Qty.	5 000 Stück		
Típus	H0,5/14 OR BD GSP	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005810000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	Tekercs
GTIN (EAN)	4008190275877		
Qty.	5 000 Stück		

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/24 XS BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6202880000</a>	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4032248517954		
Qty.	100 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többszámlálás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6026090000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190137168		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/14D SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019430000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fekete	Multipack
GTIN (EAN)	4008190107420		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/16 R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028350000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902117		bag
Qty.	500 Stück		

## Többszámlálás



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14S R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025720000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190072681		bag
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## többcsomagos zacskóban



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
- 105 °C-ig hőálló

1,5–16 mm<sup>2</sup> méretű vezetékhez (AWG 16 -6)  
 ónozott vörösréz  
 mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23X GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6006790000</a>	Érvéghüvely, Standard, 17 mm, 12 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190332303		bag
Qty.	100 Stück		

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékhez (AWG 20 -7)  
 Anyag: E-Cu, horganyzott  
 Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/20DS GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6203630000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4032248565078		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/14DS GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028520000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4032248049035		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/15TS OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6036230000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4032248068029		
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód



## Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/12 TK	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025770000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz	loose
GTIN (EAN)	4008190067960		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,34/10 TK	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025750000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz	loose
GTIN (EAN)	4008190105365		
Qty.	500 Stück		

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód



## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/19D ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037450000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190493028		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/25D ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037460000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190493035		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/15 ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037260000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492731		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/25 ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037280000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 22 mm, 18 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492755		
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H1,0/15D ZH R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037440000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190493011		
Qty.	500 Stück		

  

Típus	H1,0/19 ZH GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037270000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492748		
Qty.	500 Stück		

## többcsomagos zacskóban



- Polipropilén kúpos kábelbevezetés
- 105 °C-ig hőálló

1,5–16 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 16 -6)  
 óozott vörösréz  
 mérettűrések a DIN 46228 4. része szerint

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/19,5X GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6006750000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 10 mm, szürke	Multipack bag
GTIN (EAN)	4008190332297		
Qty.	100 Stück		

## Tartozékok/cserealkatrészek



## Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	ERTE ES PZ 6 ROTO		
Rendelési szám	<a href="#">6014480000</a>		
GTIN (EAN)	4008190877385		
Qty.	1 Stück		

  

Típus	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6 ...		
Rendelési szám	<a href="#">6054820000</a>		
GTIN (EAN)	4032248109289		
Qty.	1 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban

A következő vezetékekhez: 2 db 0,75 mm<sup>2</sup> (2 db AWG 18)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/24 ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037250000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190492724		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16D ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037420000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190492991		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/24D ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037430000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190493004		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/24T ZH HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037630000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190493271		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16T ZH HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037620000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190493264		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14 ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037230000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190853976		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14T ZH HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037610000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190493233		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16 ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037240000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190492717		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14D ZH GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037410000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190492984		
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/12D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019070000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190029074		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/16D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190159986		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/18D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019110000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190174828		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14D R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019080000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190090623		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/16 GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025950000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190037291		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/18 GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025930000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190101497		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14 GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6046300000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190024697		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/12 GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6040970000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190152222		
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/18T HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021060000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190071158		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/12D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019030000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190127787		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019050000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190033002		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14T HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021040000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190083168		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019040000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190099077		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16T HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021050000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190096175		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/12T HBL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021030000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Világoskék	loose
GTIN (EAN)	4008190152901		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/12 W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6040960000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190079826		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16 W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025860000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190141967		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/18D GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019060000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4008190049560		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 1:09:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,75/14 W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6462900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190033248		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,75/18 W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025910000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190063702		
Qty.	500 Stück		

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 ZH OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037200000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492397		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,5/18D ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037400000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190492892		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,5/16 ZH OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037210000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492687		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,5/14D ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037380000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190492861		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,5/16D ZH W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037390000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190492878		
Qty.	500 Stück		

Típus	H0,5/18 ZH OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6037220000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190492694		
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többszálas



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,34/10 TK SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6026030000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, Türkiz	Multipack
GTIN (EAN)	4008190177171		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,34/12 TK SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025790000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Türkiz	Multipack
GTIN (EAN)	4008190121174		bag
Qty.	500 Stück		

## Többszálas



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/15S ZH GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018650000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 12 mm, 8 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4032248011407		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14S GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6025710000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190031442		bag
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/16 GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028320000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902087		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14D R SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019420000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	Multipack
GTIN (EAN)	4008190189099		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/12 GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028310000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902070		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/14 GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6026080000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190026158		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/18 GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028340000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 12 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902100		bag
Qty.	500 Stück		

Névl. vezeték-keresztmetszet 0,14 mm<sup>2</sup>

- Weidmüller-színkód
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,14/12 GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028240000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902001		bag
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H0,14/10T BR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028250000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, barna	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902018		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,14/10 GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005180000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190859909		bag
Qty.	500 Stück		

Névleges vezeték-keresztmetszet 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>

0,25-6,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)  
ónozott vörösréz  
mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint  
• szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004050000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190153052		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H2,5/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004080000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190145446		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H1,0/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6282800000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190006662		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H0,25/5	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6018910000</a>	Érvéghüvely, Standard, 5 mm, 5 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190068134		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H2,5/7	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6373000000</a>	Érvéghüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190173463		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H6,0/15	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6124700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190003807		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/15	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 15 mm, 15 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190119003		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 1:09:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H1,5/18	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004070000</a>	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190105761		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H0,75/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6542500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190037482		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H6,0/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004120000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190104795		
Qty.	500 Stück		
Típus	H4,0/12	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6244100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190179830		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H1,5/7	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6372700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 7 mm, 7 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190064525		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H2,5/12	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6186100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190172954		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H2,5/18	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004090000</a>	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190147921		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H0,5/6	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6282600000</a>	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190184025		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H4,0/9	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6373100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 9 mm, 9 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190164669		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,0/6	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6372600000</a>	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190180263		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H4,0/18	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004110000</a>	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190148348		
Qty.	500 Stück		
Típus	H6,0/12	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6191900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190026851		
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/6	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6282700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 6 mm, 6 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190019013		
Qty.	1 000 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 1:09:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	H6,0/18	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004130000</a>	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 18 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190143626		
Qty.	500 Stück		
Típus	H1,5/12	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004060000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190147938		
Qty.	1 000 Stück		
Típus	H1,5/10	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6186500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 10 mm, Nem	loose
GTIN (EAN)	4008190039592		
Qty.	1 000 Stück		

## szállítás ömlesztve, műanyag tasakban



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
- 105 °C-ig hőálló

0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)

Anyag: E-Cu, horganyzott

Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/14DS BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">1333100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190160364		
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/16 TS GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6036210000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4032248068005		
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/16DS BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6036220000</a>	Érvéghüvely, Standard, 13 mm, 10 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4032248068012		
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/12DS BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028490000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4032248049028		
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/12TS GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6036200000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4032248067992		
Qty.	500 Stück		
Típus	H2,5/14TS GR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6426770000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	loose
GTIN (EAN)	4032248160693		
Qty.	500 Stück		

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 1:09:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többszámítás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14D GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019410000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190164096		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14 W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6026070000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190187163		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/14T HBL SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6021230000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, Világoskék	Multipack
GTIN (EAN)	4008190153106		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/16 W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028290000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902056		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/18 W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028300000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902063		bag
Qty.	500 Stück		
Típus	H0,75/12 W SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6028280000</a>	Érvéghüvely, Standard, 8 mm, 6 mm, fehér	Multipack
GTIN (EAN)	4008190902216		bag
Qty.	500 Stück		

## PZ 6 ROTO ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Többszámlálás



- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/23 ZH SW SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004930000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, fekete	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482701		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23T ZH GN SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6005160000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, zöld	Multipack
GTIN (EAN)	4008190482749		bag
Qty.	100 Stück		
Típus	H6,0/23D ZH GE SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6004720000</a>	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 20 mm, 12 mm, sárga	Multipack
GTIN (EAN)	4008190962210		bag
Qty.	100 Stück		