

PZ 6/5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm², 6mm², Lichoběžníkové drážkové krimpování
Objednací číslo	9017900000
Typ	PZ 6/5 ZERT
GTIN (EAN)	4032248178537
Množství	1 ks
Náhradní díly	9011620000 9202810000

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	465 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování koncovek s plastovou manžetou / bez plastové manžety na konce vodičů 0,25 až 6 mm ²
---------------	---

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,25 mm ²
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24
Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové drážkové krimpování	Profil krimpování 5	6 mm ²
-------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednací číslo	6202810000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5
Objednací číslo	6011620000
GTIN (EAN)	4008190207939
Množství	1 ks

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

Příslušenství

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14D W BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004280000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190162627		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14T W BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6021930000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190262402		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14 OR BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004270000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	Cívka
GTIN (EAN)	4008190091774		zabalená
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/20T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6021110000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190035754		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/18T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6021100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190061708		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/26T OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6021120000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190092825		
Množství	100 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H4,0/20D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6019200000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190126575		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/26D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6019210000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190002336		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/18D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6019190000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190141349		
Množství	500 ks		

ve velkoobjemovém balení

- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller



Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/19,5X SW SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6006630000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 10 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332266		
Množství	100 ks		
Typ	H1,5/17,5X SW SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6006590000	vodič a dutinka, standard, 13 mm, 8 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332259		
Množství	100 ks		

Multi-taška

- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování



Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14 ZH W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6018510000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190019914		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6018520000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190097998		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6018570000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190272630		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6005140000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482725		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 ZH W SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004900000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482671		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004770000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190038816		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplu do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,75/14S W SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6025700000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190144104		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/16 OR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028270000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190902049		balení
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14 OR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6026060000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190122201		balení
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/12 OR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028260000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Oranžová	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190902025		balení
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6019400000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190066024		balení
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/22T ZH OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6037670000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190493431		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/28T ZH OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6037680000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190493479		
Množství	100 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H4,0/28D ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037540000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493110		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/22D ZH GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037530000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493103		
Množství	100 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/22D ZH GR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004730000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190161811		
Množství	100 ks		
Typ	H4,0/22T ZH OR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6018590000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190272654		
Množství	100 ks		

Multi-taška



- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,25/12 HBL SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025780000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190053239		
Množství	500 ks		
Typ	H0,25/10T GE SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021210000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190045555		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,25/12T GE SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021220000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190153786		
Množství	500 ks		
Typ	H0,25/10 HBL SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6026050000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190138288		
Množství	500 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H6,0/26T GN	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021140000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190022501		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/26 SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6565700000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190026837		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20T GN	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021130000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190111731		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/26D GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019230000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190072117		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20D GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019220000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190151607		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20 SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6533500000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190183905		
Množství	100 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller



Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,25/12 HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6025760000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190010027		
Množství	500 ks		
Typ	H0,25/10 HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6025740000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190092054		
Množství	500 ks		
Typ	H0,25/12T GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6021020000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190184230		
Množství	500 ks		
Typ	H0,25/10T GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6021010000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190109103		
Množství	500 ks		

Pás koncovek

- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování



Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14T HBL BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004310000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190179298		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14D GR BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004300000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190154837		zabalená
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/14 W BD	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004290000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190006778		zabalená
Množství	500 ks		

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005830000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275891		
Množství	5 000 ks		
Typ	H1,0/14D R BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005880000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275945		
Množství	5 000 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,34/11 S TK	Verze	Balení
Objednávací číslo	6204090000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Tyrkysová	volné
GTIN (EAN)	4032248593026		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/21D ZH BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004740000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190031923		
Množství	250 ks		
Typ	H2,5/19D ZH BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004430000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190099367		
Množství	250 ks		
Typ	H2,5/21 ZH GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6005150000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482732		
Množství	250 ks		
Typ	H2,5/19T ZH GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6018580000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190272647		
Množství	250 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14 R	Verze	Balení
Objednací číslo	6463100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190065089		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/18D SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6019140000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190046026		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,5/24 R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6565600000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190187071		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14D SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190153793		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16 R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6635100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190141745		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16D SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019130000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190023331		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/24D SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019150000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190151676		
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H2,5/25D BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019180000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190101145		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15D BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019160000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190028732		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/25T GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021090000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190060916		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15T GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021070000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190128944		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/19D BL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6019170000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190178024		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/19T GR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6021080000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190149345		
Množství	500 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/16 DS W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6202910000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4032248519019		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14S OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004560000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190286132		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16S OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	6202900000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4032248519026		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14S W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004590000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190862060		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

Příslušenství

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14T SW BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6021960000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190262389		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14 R BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004340000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Tape
GTIN (EAN)	4008190080723		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14D SW BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004350000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190005474		zabalená
Množství	500 ks		

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/14D BL BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004360000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190083397		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/14T GR BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004370000	vodič a dutinka, standard, 11 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190052508		zabalená
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný

Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14S GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6025970000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190063733		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/22DS R ZH	Verze	Balení
Objednací číslo	6036330000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 14 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4032248338566		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14S R	Verze	Balení
Objednací číslo	6018560000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190207984		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/15S ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6018690000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4032248017720		
Množství	500 ks		

Řada dvojitých koncovek s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Verze	Balení
Objednací číslo	6025400000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190341596		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM	Verze	Balení
Objednací číslo	6025900000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190109202		
Množství	1 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

17

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025920000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190101442		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025410000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190341602		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025430000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190337162		
Množství	1 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/16 ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037290000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190492762		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16D ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037470000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190493042		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/20 ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037300000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190492779		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/26D ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037490000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190493066		
Množství	100 ks		
Typ	H1,5/26 ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037310000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190492786		
Množství	100 ks		
Typ	H1,5/20D ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037480000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190493059		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005820000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275884		
Množství	5 000 ks		
Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005900000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275969		
Množství	5 000 ks		
Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005870000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275938		
Množství	5 000 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004750000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190055431		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16 ZH R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004410000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190009397		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004420000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190167455		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,5/20 ZH R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004920000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482695		
Množství	500 ks		

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednací číslo	6202810000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	

ve velkoobjemovém balení



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/21,5X BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6006710000	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332280		
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/17,5X BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6006670000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 8 mm, Modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332273		
Množství	100 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pás koncovek



- Pásky spojených kabelových dutinek (50 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14T R BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6021950000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190262747		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14D R BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004330000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190047498		zabalená
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14 GE BD	Verze	Balení
Objednací číslo	6004320000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190167523		zabalená
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/14S BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6046230000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4032248298631		balení
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15 BL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6026100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190141141		balení
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/15T GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6021240000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190115302		balení
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004440000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Oranžová	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190198473		balení
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D ZH W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004780000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190188481		balení
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/23T ZH GN	Verze	Balení
Objednací číslo	6037690000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190493486		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/29T ZH GN	Verze	Balení
Objednací číslo	6037700000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190493509		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/23 ZH SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6037320000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190492793		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/29D ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6037560000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190493134		
Množství	100 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H6,0/23D ZH GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037550000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190493127		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/29 ZH SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037330000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 24 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190492809		
Množství	100 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku

- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller



Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/24 XS SW	Verze	Balení
Objednávací číslo	6202870000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14,5 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4032248517947		
Množství	100 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku

- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C



Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,75/14S W	Verze	Balení
Objednávací číslo	6025960000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190009878		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6202840000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248515783		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14TS HBL	Verze	Balení
Objednávací číslo	6018550000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190207991		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/15S W	Verze	Balení
Objednáací číslo	6204240000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 9 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248621545		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/19S ZH W	Verze	Balení
Objednáací číslo	6202820000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4032248515769		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/19DS ZH GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	6202830000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 21 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248515776		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14DS GR	Verze	Balení
Objednáací číslo	6028580000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248159475		
Množství	500 ks		

Pás koncovek na cívce



- Pás kabelových dutinek na cívce (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H0,34/12 TK BD GSP	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004390000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Tyrkysová	Cívka
GTIN (EAN)	4008190881016		
Množství	5 000 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednáací údaje

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Verze	Balení
Objednáací číslo	6018530000	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190066925		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,0/15D ZH R SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6018540000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 12 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190188832		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004910000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482688		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/19D ZH R SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004760000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190160951		
Množství	500 ks		

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005890000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275952		
Množství	5 000 ks		
Typ	H1,5/14 R BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6005840000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275907		
Množství	5 000 ks		
Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Verze	Balení
Objednávací číslo	6028370000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Zelená	Cívka
GTIN (EAN)	4032248318537		
Množství	5 000 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/12S R	Verze	Balení
Objednací číslo	6025690000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190059439		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14DS SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6025240000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190085599		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14S R	Verze	Balení
Objednací číslo	6025980000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190080730		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Ve svazkovém balení
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/18T OR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6021250000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190159313		
Množství	250 ks		
Typ	H4,0/18 GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6026010000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190117382		
Množství	250 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/19D ZH BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6037500000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493073		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/19T ZH GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6037640000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493325		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/21D ZH BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6037510000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493080		
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/27D ZH BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6037520000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493097		
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/21T ZH GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6037650000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493356		
Množství	100 ks		
Typ	H2,5/27T ZH GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6037660000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493387		
Množství	100 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada dvojitých koncovek



Krabice plná dvojitých kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Verze	Balení
Objednací číslo	6025390000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190341015		
Množství	1 ks		

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/14D BL BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005850000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275914		
Množství	3 000 ks		
Typ	H2,5/14T GR BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005910000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275976		
Množství	3 000 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14 OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6690700000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190015770		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16 OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6025870000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190025045		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/12 OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6409500000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190090456		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/18 OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6076980000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4032248834631		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D W	Verze	Balení
Objednací číslo	6019010000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190120931		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/12D W	Verze	Balení
Objednací číslo	6019000000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190085728		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16D W	Verze	Balení
Objednací číslo	6019020000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190047108		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/18D W	Verze	Balení
Objednací číslo	6076990000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4032248834624		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pás koncovek na cívce



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14D W BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005860000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275921		
Množství	5 000 ks		
Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Verze	Balení
Objednací číslo	6005810000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	Cívka
GTIN (EAN)	4008190275877		
Množství	5 000 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/24 XS BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6202880000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 14.5 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248517954		
Množství	100 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14 R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6026090000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190137168		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/14D SW SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6019430000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190107420		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/16 R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028350000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902117		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14S R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6025720000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190072681		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

ve velkoobjemovém balení



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
- Odolné proti teplotě do 105 °C

pro vodiče od 1,5 do 16 mm² (AWG 16–6)
pozinkovaná měď
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/23X GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6006790000	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190332303		balení
Množství	100 ks		

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/20DS GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6203630000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248565078		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/14DS GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6028520000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248049035		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/15TS OR	Verze	Balení
Objednací číslo	6036230000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4032248068029		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller



Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,34/12 TK	Verze	Balení
Objednací číslo	6025770000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Tyrkysová	volné
GTIN (EAN)	4008190067960		
Množství	500 ks		
Typ	H0,34/10 TK	Verze	Balení
Objednací číslo	6025750000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Tyrkysová	volné
GTIN (EAN)	4008190105365		
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování



Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/19D ZH R	Verze	Balení
Objednací číslo	6037450000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493028		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/25D ZH R	Verze	Balení
Objednací číslo	6037460000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 22 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493035		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/15 ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6037260000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190492731		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/25 ZH GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6037280000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 22 mm, 18 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190492755		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H1,0/15D ZH R	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037440000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190493011		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/19 ZH GE	Verze	Balení
Objednávací číslo	6037270000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 16 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190492748		
Množství	500 ks		

ve velkoobjemovém balení



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
- Odolné proti teplotě do 105 °C

pro vodiče od 1,5 do 16 mm² (AWG 16–6)
pozinkovaná měď
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H4,0/19,5X GR SV	Verze	Balení
Objednávací číslo	6006750000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 10 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190332297		
Množství	100 ks		

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednávací údaje

Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5		
Objednávací číslo	6011620000		
GTIN (EAN)	4008190207939		
Množství	1 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku

Pro následující vodiče: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/24 ZH W	Verze	Balení
Objednací číslo	6037250000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492724		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16D ZH GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6037420000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190492991		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/24D ZH GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6037430000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190493004		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/24T ZH HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6037630000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 21 mm, 18 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493271		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6037620000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493264		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14 ZH W	Verze	Balení
Objednací číslo	6037230000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190853976		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14T ZH HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6037610000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190493233		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 ZH W	Verze	Balení
Objednací číslo	6037240000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492717		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14D ZH GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6037410000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190492984		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/12D R	Verze	Balení
Objednací číslo	6019070000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190029074		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/16D R	Verze	Balení
Objednací číslo	6019100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190159986		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/18D R	Verze	Balení
Objednací číslo	6019110000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190174828		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14D R	Verze	Balení
Objednací číslo	6019080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190090623		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/16 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6025950000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190037291		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/18 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6025930000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190101497		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6463000000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190024697		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/12 GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6409700000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190152222		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/18T HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6021060000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190071158		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/12D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6019030000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190127787		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6019050000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190033002		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14T HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6021040000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190083168		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6019040000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190099077		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16T HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6021050000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190096175		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/12T HBL	Verze	Balení
Objednací číslo	6021030000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Světle modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190152901		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/12 W	Verze	Balení
Objednací číslo	6409600000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190079826		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 W	Verze	Balení
Objednací číslo	6025860000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190141967		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/18D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6019060000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190049560		
Množství	500 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,75/14 W	Verze	Balení
Objednávací číslo	60462900000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190033248		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/18 W	Verze	Balení
Objednávací číslo	60259100000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190063702		
Množství	500 ks		

baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H0,5/14 ZH OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	60372000000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190492397		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/18D ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	60374000000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492892		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16 ZH OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	60372100000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190492687		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/14D ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	60373800000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 11 mm, 8 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492861		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/16D ZH W	Verze	Balení
Objednávací číslo	60373900000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 13 mm, 10 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190492878		
Množství	500 ks		
Typ	H0,5/18 ZH OR	Verze	Balení
Objednávací číslo	60372200000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 15 mm, 12 mm, Oranžová	volné
GTIN (EAN)	4008190492694		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,34/10 TK SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6026030000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Tyrkysová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190177171		
Množství	500 ks		
Typ	H0,34/12 TK SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6025790000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Tyrkysová	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190121174		
Množství	500 ks		

Multi-taška



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teple do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný
Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6018650000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 12 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4032248011407		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14S GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6025710000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190031442		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/16 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028320000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902087		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14D R SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6019420000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190189099		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/12 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028310000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902070		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/14 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6026080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190026158		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/18 GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028340000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902100		
Množství	500 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 0,25 mm² - 6,0 mm²



- Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1
- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/10	Verze	Balení
Objednací číslo	6004050000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190153052		
Množství	1 000 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H2,5/10	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004080000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190145446		
Množství	1 000 ks		
Typ	H1,0/10	Verze	Balení
Objednáací číslo	6282800000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190006662		
Množství	1 000 ks		
Typ	H0,25/5	Verze	Balení
Objednáací číslo	6018910000	vodič a dutinka, standard, 5 mm, 5 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190068134		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/7	Verze	Balení
Objednáací číslo	6373000000	vodič a dutinka, standard, 7 mm, 7 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190173463		
Množství	1 000 ks		
Typ	H6,0/15	Verze	Balení
Objednáací číslo	6124700000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190003807		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/15	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004100000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190119003		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/18	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004070000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190105761		
Množství	1 000 ks		
Typ	H0,75/10	Verze	Balení
Objednáací číslo	6542500000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190037482		
Množství	1 000 ks		
Typ	H6,0/10	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190104795		
Množství	500 ks		
Typ	H4,0/12	Verze	Balení
Objednáací číslo	6244100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190179830		
Množství	1 000 ks		
Typ	H1,5/7	Verze	Balení
Objednáací číslo	6372700000	vodič a dutinka, standard, 7 mm, 7 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190064525		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/12	Verze	Balení
Objednáací číslo	6186100000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190172954		
Množství	1 000 ks		
Typ	H2,5/18	Verze	Balení
Objednáací číslo	6004090000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190147921		
Množství	1 000 ks		

Datum vytvoření 2. května 2024 2:42:14 CEST

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H0,5/6	Verze	Balení
Objednávací číslo	6282600000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190184025		
Množství	1 000 ks		
Typ	H4,0/9	Verze	Balení
Objednávací číslo	6373100000	vodič a dutinka, standard, 9 mm, 9 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190164669		
Množství	500 ks		
Typ	H1,0/6	Verze	Balení
Objednávací číslo	6372600000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190180263		
Množství	1 000 ks		
Typ	H4,0/18	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004110000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190148348		
Množství	500 ks		
Typ	H6,0/12	Verze	Balení
Objednávací číslo	6191900000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190026851		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/6	Verze	Balení
Objednávací číslo	6282700000	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190019013		
Množství	1 000 ks		
Typ	H6,0/18	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004130000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190143626		
Množství	500 ks		
Typ	H1,5/12	Verze	Balení
Objednávací číslo	6004060000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190147938		
Množství	1 000 ks		
Typ	H1,5/10	Verze	Balení
Objednávací číslo	6186500000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190039592		
Množství	1 000 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

dodáváno volně v plastovém sáčku



- Polypropylenová kabelová průchodka s kuželovým tvarem
- Odolné proti teplotě do 105 °C

Pro vodiče od 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiál: E-Cu, galvanicky pocínovaný

Rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/14DS BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6333100000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190160364		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/16 TS GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6036210000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248068005		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/16DS BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6036220000	vodič a dutinka, standard, 13 mm, 10 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248068012		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/12DS BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6028490000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4032248049028		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/12TS GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6036200000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248067992		
Množství	500 ks		
Typ	H2,5/14TS GR	Verze	Balení
Objednací číslo	6426770000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4032248160693		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmüller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14D GR SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6019410000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190164096		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14 W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6026070000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190187163		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/14T HBL SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6021230000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Světle modrá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190153106		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/16 W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028290000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 10 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902056		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/18 W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028300000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902063		
Množství	500 ks		
Typ	H0,75/12 W SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6028280000	vodič a dutinka, standard, 8 mm, 6 mm, Bílá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190902216		
Množství	500 ks		

PZ 6/5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Multi-taška



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004930000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, černá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482701		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6005160000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Zelená	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190482749		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6004720000	vodič a dutinka, Dvojité koncovka, 20 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové balení
GTIN (EAN)	4008190962210		
Množství	100 ks		