

H25,0/30T SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, schwarz
Best.-Nr.	9021190000
Typ	H25,0/30T SW
GTIN (EAN)	4008190115166
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 12:32:56 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H25,0/30T SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1,16 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe schwarz	Ausführung	Standard
---------------------	--------------------------------------------------	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	18 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	7,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm
Kragendurchmesser (D2)	11,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm
L1 in mm	30 mm	Leiteranschlussquerschnitt	25 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Militärische Bezeichnung	T 20A 030 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H25,0/30T SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**