

**H0,25/10T GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">9021210000</a>
Typ	H0,25/10T GE SV
GTIN (EAN)	4008190045555
VPE	500 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

**H0,25/10T GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,056 g
--------------	---------

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

**Aderendhülsen**

Abisolierlänge	8 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	0,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm
Kragendurchmesser (D2)	1,8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm
L1 in mm	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 24	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**H0,25/10T GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**