

H0,14/10T BR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Weidmüller Farbcode
- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, braun
Best.-Nr.	9028250000
Typ	H0,14/10T BR SV
GTIN (EAN)	4008190902018
VPE	500 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 22:07:57 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H0,14/10T BR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,05 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe braun	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	8 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	0,6 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm
Kragendurchmesser (D2)	1,5 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm
L1 in mm	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0,14 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 26	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H0,14/10T BR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**