

AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9030060000
Typ	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
VPE	1 Stück

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0,394 inch
Höhe	46 mm	Höhe (inch)	1,811 inch
Breite	97 mm	Breite (inch)	3,819 inch
Nettogewicht	32,42 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantelwerkzeug für UTP- und STP-Datenkabel
---------------------	---

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	11 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	18 AWG
Kabeltyp	UTP- und STP-Datenkabel	Kupferkabel - feindrähtig, max.	4 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,25 mm ²	Leiterdurchmesser, max.	12,5 mm
Leiterdurchmesser, min.	0,5 mm	Schnitttiefe	einstellbar
UTP und STP Datenkabel Durchmesser max.	8 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

