

MEKA GN CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Messerkassette
Best.-Nr.	9032000000
Typ	MEKA GN CST
GTIN (EAN)	4008190010102
VPE	1 Stück

MEKA GN CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0,787 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0,394 inch
Breite	40 mm	Breite (inch)	1,575 inch
Nettogewicht	9 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Messerkassette für CST dreistufig Länge 7,1mm, 5,1mm
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Abisoliermaß B	7,1 mm	Abisoliermaß C	5,1 mm
Farbe	grün		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--