

**MEKA BR CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Messerkassette
Best.-Nr.	<a href="#">9032010000</a>
Typ	MEKA BR CST
GTIN (EAN)	4008190135928
VPE	1 Stück

**MEKA BR CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0,787 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0,394 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	0,22 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Messerkassette für CST dreistufig Länge 7,5mm, 3,5mm
---------------------	--

**Abisolierwerkzeuge**

Abisoliermaß B	7,5 mm	Abisoliermaß C	3,5 mm
Farbe	braun		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--