

H1,0/22DS R ZH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 14 mm, rot |
| Best.-Nr. | 9036330000 |
| Typ | H1,0/22DS R ZH |
| GTIN (EAN) | 4032248338566 |
| VPE | 500 Stück |
| Verpackung | lose |

Erstellungs-Datum 27. April 2024 20:33:55 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 0,2 g |
|--------------|-------|

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| Artikelbeschreibung | Zwilling-Aderendhülse, Farbe rot | Ausführung | Zwilling-Aderendhülse |
|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|

Aderendhülsen

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| Abisolierlänge | 21 mm | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 2 mm |
| Kontaktflächenlänge (L2) | 14 mm | Kragenbreite (B) | 3,2 mm |
| Kragenhöhe (A) | 5,8 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,3 mm |
| L1 in mm | 22 mm | Leiteranschlussquerschnitt | 1 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 17 | Metallhülsendicke (S1) | 0,15 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (UR) | E354986 |

Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Anwenderdokumentation | Technical information - EN Technical information - DE |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

H1,0/22DS R ZH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**