

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bis 1000 V (AC) und 1500 V (DC)

Schutzisolation nach IEC 900, DIN EN 60900

- Gesenkgeschmiedet aus hochwertigen Spezial-Werkzeugstählen
- Sicherheitsgriffe mit ergonomischer und abgleitsicherer TPE-VDE-Hülle
- Aus schlagfestem, kälte- und wärmebeständigen, schwer entflammaren, cadmiumfreien TPE (Thermoplastisches Elastomer)
- Elastische Greifzone und harter Kern
- Hochglanzpolierte Oberfläche
- Korrosionsgeschützt durch galvanische Beschichtung (Nickel-Chrom)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zange
Best.-Nr.	9046350000
Typ	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
VPE	1 Stück

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	160 mm	Breite (inch)	6,299 inch
Nettogewicht	138 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Flachzange mit langem Maul
---------------------	--

Zangen

Backenlänge	45 mm	Gesamtlänge	160 mm
Schutzisoliert 1000 V	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000833	ETIM 7.0	EC000833
ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ECLASS 11.0	21-04-38-17	ECLASS 12.0	21-04-38-17
ECLASS 13.0	21-04-38-17		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration - Pliers
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

